

## Aspiratore piatto (tondo)

PFG 95 NBR-55 N009 M10x1.25-IG

Numero articolo.:10.01.01.00020

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00020>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose piatte (tonda) > PFG 95 NBR-55 N009 M10x1.25-IG

### Aspiratori piatti (tondi) per superfici lisce o leggermente ruvide




Dimensione: 95

Materiale aspiratore: Gomma nitrilica NBR

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

### Dati di costruzione



| Attributo | Valore   |
|-----------|----------|
| Dk        | 68,20 mm |
| Dmax(S)   | 102 mm   |
| Ds        | 95 mm    |
| H         | 21,50 mm |
| Z (Corsa) | 6 mm     |

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

### Dati tecnici

| Attributo                       | Valore                |
|---------------------------------|-----------------------|
| Potenza aspir.                  | 350 N                 |
| Volume                          | 37,09 cm <sup>3</sup> |
| Raggio volta (min) (convesso)   | 200 mm                |
| Dimensione                      | 95                    |
| Famiglia raccordo               | N 009                 |
| Materiale aspiratore            | Gomma nitrilica NBR   |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A            |

### Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Aspiratore piatto (tondo)

PFG 95 NBR-55 N009 M10x1.25-IG

Numero articolo.:10.01.01.00020

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00020>

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Peso                 | 92,80 g |
| Famiglia de prodotti | PFG     |

Indicazione: Forza di presa: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

### Accessori



#### SA-NIP N009 G1/4-AG

Numero articolo.:10.01.01.10097

Filettatura G1: G1/4"-AG

Lunghezza L1: 25 mm

Materiale: Alluminio



#### SA-NIP N009 G1/4-IG

Numero articolo.:10.01.01.10096

Filettatura G1: G1/4"-IG

Lunghezza L1: 33 mm

Materiale: Alluminio

### Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Aspiratore piatto (tondo)

PFG 95 NBR-55 N009 M10x1.25-IG

Numero articolo.:10.01.01.00020

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00020>



### SU 100

Numero articolo.:10.01.01.12840

Dimensione: 100

Campo di tenuta: 100,0 ... 115,0 mm

Termostabilità: 80 °C