

## Aspiratore piatto (tondo)

PFG 20 SI-55 N006

Numero articolo.:10.01.01.00032

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00032>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose piatte (tonda) > PFG 20 SI-55 N006

### Aspiratori piatti (tondi) per superfici lisce o leggermente ruvide




Dimensione: 20

Materiale aspiratore: Silicone SI

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Propriet: FDA-compatible

### Dati di costruzione



Attributo	Valore
d	4,50 mm
d1	11 mm
Dk	15,20 mm
Dmax(S)	23 mm
Ds	20 mm
H	10 mm
H2	4,50 mm
Z (Corsa)	2,20 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

### Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	15,50 N
Volume	0,86 cm <sup>3</sup>
Raggio volta (min) (convesso)	20 mm
Dimensione	20
Famiglia raccordo	N 006
Materiale aspiratore	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	55 Shore A
Peso	1,40 g

### Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Aspiratore piatto (tondo)

PFG 20 SI-55 N006

Numero articolo.:10.01.01.00032

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00032>

Famiglia de prodotti

PFG

Indicazione: Forza di presa: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

### Accessori



#### SA-NIP N006 G1/8-AG DN200

Numero articolo.:10.01.01.03530

Filettatura G1: G1/8"-AG

Lunghezza L1: 19,5 mm

Lunghezza di montaggio: 5 mm

Materiale: Alluminio



#### SA-NIP N006 G1/8-IG DN200

Numero articolo.:10.01.01.03522

Filettatura G1: G1/8"-IG

Lunghezza L1: 22,5 mm

Lunghezza di montaggio: 16 mm

Materiale: Alluminio