Aspiratore piatto (tondo)

PFG 6 FPM-65 N004

Numero articolo.:10.01.01.00068

https://www.schmalz.com/10.01.01.00068

Aspiratori piatti (tondi) per superfici lisce o leggermente ruvide

- Dimensione: 6
- Materiale aspiratore: Caucciù fluorat FPM
- Durezza del materiale [Shore A]: 65 Shore A
- Proprietà materiali: Non lascia impronte

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d	4 mm
d1	6 mm
Dk	7,70 mm
Dmax(S)	6,50 mm
Ds	6 mm
H	6,50 mm
H2	2 mm
H3	4 mm
Z (Corsa)	1 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	1,20 N
Volume	0,10 cm^3
Raggio volta (min) (convesso)	7,50 mm
Dimensione	6
Famiglia raccordo	N 004
Materiale aspiratore	Caucciù fluorat FPM
Durezza del materiale [Shore A]	65 Shore A
Peso	0,30 g

Contattare Schmalz
J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Aspiratore piatto (tondo)

PFG 6 FPM-65 N004

Numero articolo.:10.01.01.00068

https://www.schmalz.com/10.01.01.00068

Famigilia de prodotti	PFG

Indicazione: Forza di presa: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

Accessori

SA-NIP N004 G1/8-AG DN200

Numero articolo.:10.01.01.03528

Filettatura G1: G1/8"-AG
Lunghezza L1: 17 mm
Lunghezza di montaggio: 5 mm
Materiale: Alluminio

SA-NIP N004 G1/8-IG DN200

Numero articolo.:10.01.01.03520

Filettatura G1: G1/8"-IG
Lunghezza L1: 20 mm
Lunghezza di montaggio: 16 mm
Materiale: Alluminio

SA-NIP N004 M5-AG DN200

Numero articolo.:10.01.01.03526

Filettatura G1: M5-AG
Lunghezza L1: 13,5 mm
Lunghezza di montaggio: 5 mm
Materiale: Alluminio

Aspiratore piatto (tondo)

PFG 6 FPM-65 N004

Numero articolo.:10.01.01.00068

https://www.schmalz.com/10.01.01.00068

SA-NIP N004 M5-IG DN200

Numero articolo.:10.01.01.03518

Filettatura G1: M5-IG
Lunghezza L1: 14 mm
Lunghezza di montaggio: 10 mm
Materiale: Alluminio