

Aspiratore piatto (tondo)

SG 25 NBR-55 N027

Numero articolo.:10.01.01.00196

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00196>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per parecchi rami > SG 25 NBR-55 N027

Aspiratore piatto (tondo)




Dimensione: 25

Materiale aspiratore: Gomma nitrilica NBR

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Altezza H: 31 mm

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d	8 mm
Dk	12 mm
Dmax(S)	27 mm
Ds	25 mm
H	31 mm
H2	18 mm
Z (Corsa)	5 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati tecnici

Attributo	Valore
Numero pieghe	0
Dimensione	25
Materiale aspiratore	Gomma nitrilica NBR
Potenza aspir.	24 N
Durezza del materiale [Shore A]	55 Shore A
Famiglia de prodotti	SG

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Aspiratore piatto (tondo)

SG 25 NBR-55 N027

Numero articolo.:10.01.01.00196

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00196>

Accessori



SA-NIP N027 G1/8-AG DN350

Numero articolo.:10.01.01.00320

Filettatura G1: G1/8"-AG

Lunghezza di montaggio: 3 mm

Materiale: Alluminio