

Nipplo di collegamento ventosa

SA-NIP N002 M3-AG DN70

Numero articolo.:10.01.01.00314

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00314>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose piatte (tonda) > SA-NIP N002 M3-AG DN70

Nipplo di collegamento ventosa




Filettatura G1: M3-AG

Lunghezza L1: 6,5 mm

Lunghezza di montaggio: 2 mm

Materiale: Alluminio

Dati di costruzione



Attributo	Valore
D	1,50 mm
dn	0,70 mm
G1	M3-AG
L	2 mm
L1	6,50 mm
L2	1,50 mm
LG1	3 mm
SW1	5 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Famiglia raccordo	N 002
Materiale	Alluminio
Peso	1 g

Accessori

Contattare Schmalz


J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Nipplo di collegamento ventosa

SA-NIP N002 M3-AG DN70

Numero articolo.:10.01.01.00314

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00314>



PFG 1.5 NBR-CO-55 N002

Numero articolo.:10.01.01.10336

Dimensione: 1,5

Materiale aspiratore: Caucciù al nitrile NBR conduttivo

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A



PFG 1.5 NBR-55 N002

Numero articolo.:10.01.01.00002

Dimensione: 1,5

Materiale aspiratore: Gomma nitrilica NBR

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A



PFG 1.5 SI-55 N002

Numero articolo.:10.01.01.00022

Dimensione: 1,5

Materiale aspiratore: Silicone SI

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Propriet: FDA-compatible