

Aspiratore piatto (tondo)

PFG 200 NBR-55 N010

Numero articolo.:10.01.01.00335

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00335>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose piatte (tonda) > PFG 200 NBR-55 N010

Aspiratori piatti (tondi) per superfici lisce o leggermente ruvide




Dimensione: 200

Materiale aspiratore: Gomma nitrilica NBR

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d	7 mm
Dk	142,50 mm
Dmax(S)	222 mm
Ds	193 mm
H	37 mm
Z (Corsa)	13 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	1498 N
Volume	401,92 cm ³
Raggio volta (min) (convesso)	400 mm
Dimensione	200
Famiglia raccordo	N 010
Materiale aspiratore	Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale [Shore A]	55 Shore A

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Aspiratore piatto (tondo)

PFG 200 NBR-55 N010

Numero articolo.:10.01.01.00335

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00335>

Peso	671 g
Famiglia de prodotti	PFG

Indicazione: Forza di presa: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

Accessori



SA-NIP N010 G1/2-IG

Numero articolo.:10.01.01.00796

Filettatura G1: G1/2"-IG

Materiale: Alluminio



SU 210

Numero articolo.:10.01.01.12439

Dimensione: 210

Campo di tenuta: 210,0 ... 220,0 mm

Termostabilità: 80 °C