

Aspiratore piatto (tondo)

SGA 7 SI-55 N028

Numero articolo.:10.01.01.00347

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00347>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per parecchi rami > SGA 7 SI-55 N028

Aspiratore piatto (tondo)




Dimensione: 7

Materiale aspiratore: Silicene SI

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d	5 mm
d1	7 mm
Dk	9 mm
Dmax(S)	7,50 mm
Ds	7 mm
H	12 mm
H2	2 mm
H3	4 mm
Z (Corsa)	1 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati tecnici

Attributo	Valore
Dimensione	7
Materiale aspiratore	Silicene SI
Potenza aspir.	1,60 N
Durezza del materiale [Shore A]	55 Shore A
Volume	0,19 cm ³
Raggio volta (min) (convesso)	7,50 mm
Numero pieghe	0
Peso	0,40 g

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Aspiratore piatto (tondo)

SGA 7 SI-55 N028

Numero articolo.:10.01.01.00347

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00347>

Famiglia de prodotti

SGA

Accessori



SA-NIP N028 M5-AG DN200

Numero articolo.:10.01.01.00753

Filettatura G1: M5-AG

Lunghezza di montaggio: 5 mm

Materiale: Alluminio



SA-NIP N028 M5-IG DN200

Numero articolo.:10.01.01.00813

Filettatura G1: M5-IG

Lunghezza di montaggio: 10 mm

Materiale: Alluminio