

## Aspiratore piatto (tondo)

PFG 95 VU1-72 N012

Numero articolo.:10.01.01.00430

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00430>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per la movimentazione di lamiera > PFG 95 VU1-72 N012

### Aspiratori piatti (tondi) per superfici lisce o leggermente ruvide




Dimensione: 95

Materiale aspiratore: Vulkollan VU1

Durezza del materiale [Shore A]: 72 Shore A

### Dati di costruzione



Attributo	Valore
d	12 mm
d1	25 mm
Dk	31 mm
Dmax(S)	101 mm
Ds	95 mm
H	25 mm
H2	12 mm
H3	16,50 mm
Z (Corsa)	6 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

### Dati tecnici

Attributo	Valore
Dimensione	95
Materiale aspiratore	Vulkollan VU1
Potenza aspir.	350 N
Volume	43,70 cm <sup>3</sup>
Raggio volta (min) (convesso)	140 mm
Durezza del materiale [Shore A]	72 Shore A
Peso	58 g

### Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Aspiratore piatto (tondo)

PFG 95 VU1-72 N012

Numero articolo.:10.01.01.00430

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00430>

Numero pieghe 0

Famiglia de prodotti PFG

Indicazione: Forza di presa: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

### Accessori



#### SA-NIP N012 G1/4-AG DN500

Numero articolo.:10.01.01.10664

Famiglia raccordo: N 012

Filettatura G1: G1/4"-AG

Lunghezza L1: 29,5 mm

Lunghezza L: 5 mm

Lunghezza di montaggio: 5 mm

Diametro nominale dn: 5 mm

Materiale: Alluminio

Larghezza tra gli appartamenti SW2: 6 mm



#### SA-NIP N012 G1/4-IG DN600

Numero articolo.:10.01.01.00528

Famiglia raccordo: N 012

Filettatura G1: G1/4"-IG

Lunghezza L1: 29,5 mm

Lunghezza L: 15 mm

Lunghezza di montaggio: 15 mm

Diametro nominale dn: 6 mm

Materiale: Alluminio

Larghezza tra gli appartamenti SW2: 6 mm