

Aspiratore piatto (tondo)

SG 16 SI-55 N026

Numero articolo.:10.01.01.00602

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00602>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per parecchi rami > SG 16 SI-55 N026

Aspiratore piatto (tondo)




Dimensione: 16

Materiale aspiratore: Silicone SI

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Altezza H: 20 mm

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d	5 mm
Dk	8 mm
Dmax(S)	17,50 mm
Ds	16 mm
H	20 mm
H2	12 mm
Z (Corsa)	4 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati tecnici

Attributo	Valore
Numero pieghe	0
Dimensione	16
Materiale aspiratore	Silicone SI
Potenza aspir.	8 N
Durezza del materiale [Shore A]	55 Shore A
Famiglia de prodotti	SG

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Aspiratore piatto (tondo)

SG 16 SI-55 N026

Numero articolo.:10.01.01.00602

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00602>

Accessori



SA-NIP N026 M5-AG DN200

Numero articolo.:10.01.01.00319

Filettatura G1: M5-AG

Lunghezza di montaggio: 3 mm

Materiale: Alluminio