

## Ventosa piatta (tonda) delicato

SGN 10 SI-55 M5-AG

Numero articolo.:10.01.01.10037

<https://www.schmalz.com/10.01.01.10037>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per parecchi rami > Ventose piatte  
SGN > SGN 10 SI-55 M5-AG

### Ventosa piatta (tonda) per la movi-mentazione di pezzi delicati con superficie non piana



Dimensione: 10

Materiale aspiratore: Silicone SI


Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Materiale nipplo: Alluminio

Allacciamento: M5-AG

Propriet: FDA-compatible

### Dati di costruzione



Attributo	Valore
Dmax(S)	11 mm
dn	2 mm
Ds	10 mm
G1	M5-AG
H	16 mm
LG1	4,50 mm
SW1	8 mm
Z (Corsa)	2 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

### Dati tecnici

Attributo	Valore
Numero pieghe	0
Dimensione	10
Materiale aspiratore	Silicone SI
Potenza aspir.	4 N
Durezza del materiale [Shore A]	55 Shore A

Indicazione: Forza di presa: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza  
Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

### Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ventosa piatta (tonda) delicato

SGN 10 SI-55 M5-AG

Numero articolo.:10.01.01.10037

<https://www.schmalz.com/10.01.01.10037>

### Pezzi di ricambio



#### SA-NIP N025 M5-AG DN200

Numero articolo.:10.01.01.00318

Filettatura G1: M5-AG

Lunghezza di montaggio: 3 mm

Materiale: Alluminio



#### SG 10 SI-55 N025

Numero articolo.:10.01.01.00601

Dimensione: 10

Materiale aspiratore: Silicone SI

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Altezza H: 13,5 mm