

## Aspiratore piatto (tondo)

PFG 5 SI-CO-55 N004

Numero articolo.:10.01.01.10051

<https://www.schmalz.com/10.01.01.10051>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose piatte (tonda) > PFG 5 SI-CO-55 N004

### Aspiratori piatti (tondi) per superfici lisce o leggermente ruvide




Dimensione: 5

Materiale aspiratore: Silicone SI conduttivo

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

### Dati di costruzione



| Attributo | Valore  |
|-----------|---------|
| d         | 4 mm    |
| d1        | 6 mm    |
| Dk        | 7,70 mm |
| Dmax(S)   | 5,50 mm |
| Ds        | 5 mm    |
| H         | 6,50 mm |
| H2        | 2 mm    |
| H3        | 4 mm    |
| Z (Corsa) | 0,90 mm |

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

### Dati tecnici

| Attributo                       | Valore                 |
|---------------------------------|------------------------|
| Potenza aspir.                  | 0,75 N                 |
| Volume                          | 0,09 cm <sup>3</sup>   |
| Raggio volta (min) (convesso)   | 7,50 mm                |
| Dimensione                      | 5                      |
| Famiglia raccordo               | N 004                  |
| Materiale aspiratore            | Silicone SI conduttivo |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A             |
| Peso                            | 0,20 g                 |

### Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Aspiratore piatto (tondo)

PFG 5 SI-CO-55 N004

Numero articolo.:10.01.01.10051

<https://www.schmalz.com/10.01.01.10051>

Famiglia de prodotti

PFG

Indicazione: Forza di presa: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

### Accessori



#### SA-NIP N004 G1/8-AG DN200

Numero articolo.:10.01.01.03528

Filettatura G1: G1/8"-AG

Lunghezza L1: 17 mm

Lunghezza di montaggio: 5 mm

Materiale: Alluminio



#### SA-NIP N004 G1/8-IG DN200

Numero articolo.:10.01.01.03520

Filettatura G1: G1/8"-IG

Lunghezza L1: 20 mm

Lunghezza di montaggio: 16 mm

Materiale: Alluminio



#### SA-NIP N004 M5-AG DN200

Numero articolo.:10.01.01.03526

Filettatura G1: M5-AG

Lunghezza L1: 13,5 mm

Lunghezza di montaggio: 5 mm

Materiale: Alluminio

### Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Aspiratore piatto (tondo)

PFG 5 SI-CO-55 N004

Numero articolo.:10.01.01.10051

<https://www.schmalz.com/10.01.01.10051>



### SA-NIP N004 M5-IG DN200

Numero articolo.:10.01.01.03518

Filettatura G1: M5-IG

Lunghezza L1: 14 mm

Lunghezza di montaggio: 10 mm

Materiale: Alluminio