

## Aspiratore piatto (tondo)

PFG 5 NBR-CO-55 N004

Numero articolo.:10.01.01.10064

<https://www.schmalz.com/10.01.01.10064>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose piatte (tonda) > PFG 5 NBR-CO-55 N004

### Aspiratori piatti (tondi) per superfici lisce o leggermente ruvide




Dimensione: 5

Materiale aspiratore: Caucciù al nitrile NBR conduttivo

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

### Dati di costruzione



Attributo	Valore
d	4 mm
d1	6 mm
Dk	7,70 mm
Dmax(S)	5,50 mm
Ds	5 mm
H	6,50 mm
H2	2 mm
H3	4 mm
Z (Corsa)	0,90 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

### Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	0,75 N
Volume	0,09 cm <sup>3</sup>
Raggio volta (min) (convesso)	7,50 mm
Dimensione	5
Famiglia raccordo	N 004
Materiale aspiratore	Caucciù al nitrile NBR conduttivo
Durezza del materiale [Shore A]	55 Shore A

### Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Aspiratore piatto (tondo)

PFG 5 NBR-CO-55 N004

Numero articolo.:10.01.01.10064

<https://www.schmalz.com/10.01.01.10064>

Peso	0,20 g
Famiglia de prodotti	PFG

Indicazione: Forza di presa: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

### Accessori



#### SA-NIP N004 G1/8-AG DN200

Numero articolo.:10.01.01.03528

Filettatura G1: G1/8"-AG

Lunghezza L1: 17 mm

Lunghezza di montaggio: 5 mm

Materiale: Alluminio



#### SA-NIP N004 G1/8-IG DN200

Numero articolo.:10.01.01.03520

Filettatura G1: G1/8"-IG

Lunghezza L1: 20 mm

Lunghezza di montaggio: 16 mm

Materiale: Alluminio

## Aspiratore piatto (tondo)

PGF 5 NBR-CO-55 N004

Numero articolo.:10.01.01.10064

<https://www.schmalz.com/10.01.01.10064>



### SA-NIP N004 M5-AG DN200

Numero articolo.:10.01.01.03526

Filettatura G1: M5-AG

Lunghezza L1: 13,5 mm

Lunghezza di montaggio: 5 mm

Materiale: Alluminio



### SA-NIP N004 M5-IG DN200

Numero articolo.:10.01.01.03518

Filettatura G1: M5-IG

Lunghezza L1: 14 mm

Lunghezza di montaggio: 10 mm

Materiale: Alluminio