Aspiratore piatto (tondo)

PFG 15 NBR-CO-55 N005

Numero articolo.:10.01.01.10067

https://www.schmalz.com/10.01.01.10067

Aspiratori piatti (tondi) per superfici lisce o leggermente ruvide

- Dimensione: 15
- Materiale aspiratore: Caucciù al nitrile NBR conduttivo
- Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d	4,50 mm
d1	7,80 mm
Dk	12,20 mm
Dmax(S)	17,50 mm
Ds	15 mm
H	8 mm
H2	2,60 mm
Z (Corsa)	1,90 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	9 N
Volume	0,43 cm^3
Raggio volta (min) (convesso)	12,50 mm
Dimensione	15
Famiglia raccordo	N 005
Materiale aspiratore	Caucciù al nitrile NBR conduttivo
Durezza del materiale [Shore A]	55 Shore A

Aspiratore piatto (tondo)

PFG 15 NBR-CO-55 N005

Numero articolo.:10.01.01.10067

https://www.schmalz.com/10.01.01.10067

Peso	0,70 g
Famigilia de prodotti	PFG

Indicazione: Forza di presa: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

Accessori

SA-NIP N005 G1/8-AG DN200

Numero articolo.:10.01.01.03529

Famiglia raccordo: N 005
Filettatura G1: G1/8"-AG
Lunghezza L1: 17,5 mm
Lunghezza L: 5 mm
Lunghezza di montaggio: 5 mm
Diametro nominale dn: 2 mm
Materiale: Alluminio

SA-NIP N005 G1/8-IG DN200

Numero articolo.:10.01.01.03521

Famiglia raccordo: N 005
Filettatura G1: G1/8"-IG
Lunghezza L1: 20,5 mm
Lunghezza L: 16 mm
Lunghezza di montaggio: 16 mm
Diametro nominale dn: 2 mm
Materiale: Alluminio