

Aspiratore piatto (tondo)

PFG 40 HT1-60 N007

Numero articolo.:10.01.01.11167

<https://www.schmalz.com/10.01.01.11167>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose piatte (tonda) > PFG 40 HT1-60 N007

Aspiratori piatti (tondi) per superfici lisce o leggermente ruvide




Dimensione: 40

Materiale aspiratore: Materiale a temperatura elevata HT1

Durezza del materiale [Shore A]: 60 Shore A

Proprietà materiali: Non lascia impronte

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d	6 mm
d1	11 mm
Dk	24,30 mm
Dmax(S)	43 mm
Ds	40 mm
H	14 mm
H2	7 mm
Z (Corsa)	3,50 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	57,70 N
Volume	3,91 cm ³
Raggio volta (min) (convesso)	50 mm
Dimensione	40
Famiglia raccordo	N 007
Materiale aspiratore	Materiale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A]	60 Shore A
Peso	7,60 g

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Aspiratore piatto (tondo)

PFG 40 HT1-60 N007

Numero articolo.:10.01.01.11167

<https://www.schmalz.com/10.01.01.11167>

Famiglia de prodotti

PFG

Indicazione: Forza di presa: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

Accessori



SA-NIP N007 G1/8-AG DN240

Numero articolo.:10.01.01.03531

Famiglia raccordo: N 007

Filettatura G1: G1/8"-AG

Lunghezza L1: 21 mm

Lunghezza L: 5 mm

Lunghezza di montaggio: 5 mm

Diametro nominale dn: 2,4 mm

Materiale: Alluminio

Larghezza tra gli appartamenti SW2: 4 mm



SA-NIP N007 G1/8-IG DN350

Numero articolo.:10.01.01.03523

Famiglia raccordo: N 007

Filettatura G1: G1/8"-IG

Lunghezza L1: 24,5 mm

Lunghezza L: 16 mm

Lunghezza di montaggio: 16 mm

Diametro nominale dn: 3,5 mm

Materiale: Alluminio

Larghezza tra gli appartamenti SW2: 4 mm



SU 40

Numero articolo.:10.01.01.12856

Dimensione: 40

Campo di tenuta: 35,0 ... 45,0 mm

Termostabilità: 80 °C

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Aspiratore piatto (tondo)

PFG 40 HT1-60 N007

Numero articolo.:10.01.01.11167

<https://www.schmalz.com/10.01.01.11167>
