

Aspiratore piatto (tondo)

SGP 20 SI-50 N016

Numero articolo.:10.01.01.11571

<https://www.schmalz.com/10.01.01.11571>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per pellicole e carta > SGP 20 SI-50 N016

Ventosa piatta (tonda) per la presa delicata di carta, pellicola ecc.




Dimensione: 20

Materiale aspiratore: Silicone SI

Durezza del materiale [Shore A]: 50 Shore A

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d	4,50 mm
Dk	11 mm
Dmax(S)	22 mm
Ds	20 mm
H	10,40 mm
H2	7,10 mm
Z (Corsa)	1,50 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	8,50 N
Volume	0,60 cm ³
Dimensione	20
Famiglia raccordo	N 016
Numero pieghe	0
Materiale aspiratore	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	50 Shore A

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Aspiratore piatto (tondo)

SGP 20 SI-50 N016

Numero articolo.:10.01.01.11571

<https://www.schmalz.com/10.01.01.11571>

Peso	1,50 g
Famiglia de prodotti	SGP

Accessori



SA-NIP N016 G1/8-AG DN350

Numero articolo.:10.01.06.05735

Famiglia raccordo: N 016

Filettatura G1: G1/8"-AG

Lunghezza L1: 20 mm

Lunghezza di montaggio: 6 mm

Diametro nominale dn: 3,5 mm

Materiale: Alluminio



SA-NIP N016 G1/8-IG DN350

Numero articolo.:10.01.06.05731

Famiglia raccordo: N 016

Filettatura G1: G1/8"-IG

Lunghezza L1: 18,5 mm

Lunghezza di montaggio: 12 mm

Diametro nominale dn: 3,5 mm

Materiale: Alluminio



SA-NIP N016 M5-AG DN250

Numero articolo.:10.01.06.00123

Famiglia raccordo: N 016

Filettatura G1: M5-AG

Lunghezza L1: 16 mm

Lunghezza di montaggio: 5 mm

Diametro nominale dn: 2,5 mm

Materiale: Alluminio



Aspiratore piatto (tondo)

SGP 20 SI-50 N016

Numero articolo.:10.01.01.11571

<https://www.schmalz.com/10.01.01.11571>
