

Ventosa piatta (tonda)

SHFN 70 NK-45 G1/4-IG MOS

Numero articolo.:10.01.01.11692

<https://www.schmalz.com/10.01.01.11692>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose piatte (tonda) > Ventose piatte SHFN > SHFN 70 NK-45 G1/4-IG MOS

Ventosa piatta (tonda) per- movimentazione di legno con massima dinamica



Dimensione: 70


Materiale aspiratore: Gomma naturale NK

Durezza del materiale [Shore A]: 45 Shore A

Materiale nipplo: Alluminio

Allacciamento: G1/4-IG

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d2	36 mm
dn	4,40 mm
Dmax(S)	74 mm
Ds	70 mm
G1	G1/4"-IG
H	37,20 mm
LG1	11 mm
SW1	17 mm
Z (Corsa)	4 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati tecnici

Attributo	Valore
Dimensione	70
Materiale aspiratore	Gomma naturale NK
Potenza aspir. d2	100 N
Potenza aspir.	200 N
Forza laterale	145 N
Volume	12,80 cm ³
Raggio volta (min) (convesso)	95 mm

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa piatta (tonda)

SHFN 70 NK-45 G1/4-IG MOS

Numero articolo.:10.01.01.11692

<https://www.schmalz.com/10.01.01.11692>

Diametro interno del tubo (rac.) d	6 mm
Numero pieghe	0
Peso	31,50 g
Famiglia de prodotti	SHFN

Indicazione: Aspirazione: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Resistenza allo strappo: Per le versioni in caucciù naturale la resistenza allo strappo si riduce del 40 % ca Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

Accessori



SIEB 15x0.8 MS-A2 0.103/0.07


Numero articolo.:10.07.01.00211

Diametro esterno D: 15 mm

Lunghezza L: 0,8 mm

Materiale: Ottone / Acciaio inox

Pezzi di ricambio



SA-NIP N041 G1/4-IG DN440

Numero articolo.:10.01.01.11822

Filettatura G1: G1/4"-IG

Lunghezza di montaggio: 15 mm

Materiale: Alluminio

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa piatta (tonda)

SHFN 70 NK-45 G1/4-IG MOS

Numero articolo.:10.01.01.11692

<https://www.schmalz.com/10.01.01.11692>



DR 46/36x5 S05 EPDM-15 KE

Numero articolo.:10.01.06.01678

Diametro esterno D: 46 mm

Diametro interno d: 36 mm

Altezza H: 5 mm

Tipo di Materiale: Gomma S, Altezza 5 mm

Materiale di tenuta: EPDM

Durezza del materiale [Shore A]: 15 Shore A

Funzione supplementare: Nastro da un lato



SHF 70 NK-45 N041 MOS

Numero articolo.:10.01.01.11686

Dimensione: 70

Materiale aspiratore: Gomma naturale NK

Durezza del materiale [Shore A]: 45 Shore A