

## Ventosa piatta (tonda)

SHFN 85 NK-45 G1/4-IG

Numero articolo.:10.01.01.11776

<https://www.schmalz.com/10.01.01.11776>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose piatte (tonda) > Ventose piatte SHFN > SHFN 85 NK-45 G1/4-IG

### Ventosa piatta (tonda) per- movimentazione di legno con massima dinamica



Dimensione: 85


Materiale aspiratore: Gomma naturale NK

Durezza del materiale [Shore A]: 45 Shore A

Materiale nipplo: Alluminio

Allacciamento: G1/4-IG

### Dati di costruzione



| Attributo | Valore   |
|-----------|----------|
| d2        | 62 mm    |
| dn        | 4,40 mm  |
| Dmax(S)   | 89 mm    |
| Ds        | 85 mm    |
| G1        | G1/4"-IG |
| H         | 37,20 mm |
| LG1       | 11 mm    |
| SW1       | 17 mm    |
| Z (Corsa) | 4 mm     |

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

### Dati tecnici

| Attributo                     | Valore             |
|-------------------------------|--------------------|
| Dimensione                    | 85                 |
| Materiale aspiratore          | Gomma naturale NK  |
| Potenza aspir. d2             | 175 N              |
| Potenza aspir.                | 300 N              |
| Forza laterale                | 210 N              |
| Volume                        | 25 cm <sup>3</sup> |
| Raggio volta (min) (convesso) | 176 mm             |

### Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ventosa piatta (tonda)

SHFN 85 NK-45 G1/4-IG

Numero articolo.:10.01.01.11776

<https://www.schmalz.com/10.01.01.11776>

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Diametro interno del tubo (rac.) d | 6 mm    |
| Numero pieghe                      | 0       |
| Peso                               | 44,80 g |
| Famiglia de prodotti               | SHFN    |

Indicazione: Aspirazione: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Resistenza allo strappo: Per le versioni in caucciù naturale la resistenza allo strappo si riduce del 40 % ca Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

### Accessori



**SIEB 15x0.8 MS-A2 0.103/0.07**


Numero articolo.:10.07.01.00211

Diametro esterno D: 15 mm

Lunghezza L: 0,8 mm

Materiale: Ottone / Acciaio inox

### Pezzi di ricambio



**SA-NIP N041 G1/4-IG DN440**

Numero articolo.:10.01.01.11822

Filettatura G1: G1/4"-IG

Lunghezza di montaggio: 15 mm

Materiale: Alluminio

### Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ventosa piatta (tonda)

SHFN 85 NK-45 G1/4-IG

Numero articolo.:10.01.01.11776

<https://www.schmalz.com/10.01.01.11776>



### SHF 85 NK-45 N041

Numero articolo.:10.01.01.11773

Dimensione: 85

Materiale aspiratore: Gomma naturale NK

Durezza del materiale [Shore A]: 45 Shore A