

Piastra di aspirazione (tonda)

SPK 80 MOS EPDM-15 G1/4-IG

Numero articolo.:10.01.01.12061

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12061>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose piatte (tonda) > Piastre di aspirazione SPK > SPK 80 MOS EPDM-15 G1/4-IG

Piastra aspirazione (tonda) per superfici grezze e ben strutturate



Dimensione: 80


Durezza del materiale [Shore A]: 15 Shore A

Tipo di Materiale: Gommapiuma

Materiale di tenuta: EPDM

Allacciamento: G1/4"-IG

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d3	66,80 mm
Dmax(S)	95,20 mm
Ds	80 mm
G1	G1/4"-IG
G2	G1/4"-IG
H	22 mm
L2	22 mm
LG1	11,50 mm
LG2	11,50 mm
Z (Corsa)	4 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	256 N
Volume	21,30 cm ³
Raggio volta (min) (convesso)	400 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d	9 mm
Dimensione	80
Durezza del materiale [Shore A]	15 Shore A
Peso	227 g

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Piastra di aspirazione (tonda)

SPK 80 MOS EPDM-15 G1/4-IG

Numero articolo.:10.01.01.12061

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12061>

Numero pieghe	0
Famiglia de prodotti	SPK

Indicazione: Aspirazione: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

Accessori



TV G1/4-AG 13

Numero articolo.:10.05.10.00061

Filettatura G1: G1/4"-AG

Filettatura G2: G1/8"-IG

Corsa sospens. Z: 13 mm



SU 100

Numero articolo.:10.01.01.12840

Dimensione: 100

Campo di tenuta: 100,0 ... 115,0 mm

Termostabilità: 80 °C

Pezzi di ricambio

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Piastra di aspirazione (tonda)

SPK 80 MOS EPDM-15 G1/4-IG

Numero articolo.:10.01.01.12061

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12061>



DR-SPK 80 MOS EPDM-15

Numero articolo.:10.01.01.12073

Dimensione: 80

Tipo di Materiale: Gommapiuma

Durezza del materiale [Shore A]: 15 Shore A

Materiale di tenuta: EPDM



VRS-S G1/4-AG

Numero articolo.:10.08.06.00048

Filettatura G1: G1/4"-AG

Materiale: Ottone

Superficie: nichelato



DR-SPK 80 MOS EPDM-15

Numero articolo.:10.01.01.12073

Dimensione: 80

Tipo di Materiale: Gommapiuma

Durezza del materiale [Shore A]: 15 Shore A

Materiale di tenuta: EPDM