

Piastra di aspirazione (tonda)

SPK 200 MOS EPDM-15 G1/2-IG

Numero articolo.:10.01.01.12064

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12064>

Pagina iniziale > Piastre di aspirazione SPK > SPK 200 MOS EPDM-15 G1/2-IG

Piastra aspirazione (tonda) per superfici grezze e ben strutturate



Dimensione: 200


Durezza del materiale [Shore A]: 15 Shore A

Tipo di Materiale: Gommapiuma

Materiale di tenuta: EPDM

Allacciamento: G1/2"-IG

Dati di costruzione



Attributo

Valore

d3 185 mm

Dmax(S) 219 mm

Ds 199 mm

G1 G1/2"-IG

G2 G1/2"-IG

H 25,50 mm

L2 76 mm

LG1 14,50 mm

LG2 14,50 mm

Z (Corsa) 6 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	1700 N
Volume	199 cm ³
Raggio volta (min) (convesso)	1600 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d	12 mm
Dimensione	200
Durezza del materiale [Shore A]	15 Shore A
Peso	1460 g

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Piastra di aspirazione (tonda)

SPK 200 MOS EPDM-15 G1/2-IG

Numero articolo.:10.01.01.12064

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12064>

Numero pieghe	0
Famiglia de prodotti	SPK

Indicazione: Aspirazione: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

Accessori



TV G1/2-AG 13

Numero articolo.:10.05.10.00038

Filettatura G1: G1/2"-AG

Filettatura G2: G3/8"-IG

Corsa sospens. Z: 13 mm



SU 230

Numero articolo.:10.01.01.12440

Dimensione: 230

Campo di tenuta: 230,0 ... 250,0 mm

Termostabilità: 80 °C

Pezzi di ricambio

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Piastra di aspirazione (tonda)

SPK 200 MOS EPDM-15 G1/2-IG

Numero articolo.:10.01.01.12064

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12064>



DR-SPK 200 MOS EPDM-15

Numero articolo.:10.01.01.12076

Dimensione: 200

Tipo di Materiale: Gommapiuma

Durezza del materiale [Shore A]: 15 Shore A

Materiale di tenuta: EPDM



VRS-S G1/4-AG

Numero articolo.:10.08.06.00048

Filettatura G1: G1/4"-AG

Materiale: Ottone

Superficie: nichelato



DR-SPK 200 MOS EPDM-15

Numero articolo.:10.01.01.12076

Dimensione: 200

Tipo di Materiale: Gommapiuma

Durezza del materiale [Shore A]: 15 Shore A

Materiale di tenuta: EPDM

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de