

Aspiratore piatto (tondo)

SHF 70 NK-45 M10x1.25-IG E

Numero articolo.:10.01.01.12165

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12165>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose piatte (tonda) > SHF 70 NK-45 M10x1.25-IG E

Aspiratore piatto (tondo) per- movimentazione di legno con massima dinamica



Dimensione: 70


Filettatura G1: M10x1.25-IG

Materiale aspiratore: Gomma naturale NK

Durezza del materiale [Shore A]: 45 Shore A

Tipo: E

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d2	48 mm
Dmax(S)	74 mm
Ds	70 mm
G1	M10x1.25-IG
H	18,10 mm
LG1	10 mm
Z (Corsa)	4 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati tecnici

Attributo	Valore
Dimensione	70
Numero pieghe	0
Potenza aspir.	155 N
Materiale aspiratore	Gomma naturale NK
Volume	16,10 cm ³
Peso	52,50 g
Famiglia de prodotti	SHF

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Aspiratore piatto (tondo)

SHF 70 NK-45 M10x1.25-IG E

Numero articolo.:10.01.01.12165

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12165>

Accessori



RED-NIP G1/4-AG M10x1.25-AG AL

Numero articolo.:10.01.01.12194

Filettatura G1: G1/4"-AG

Materiale: Alluminio



SA-NIP N009 G1/4-IG DN440

Numero articolo.:10.01.01.12192

Filettatura G1: G1/4"-IG

Lunghezza di montaggio: 19,3 mm

Materiale: Alluminio



SIEB 14.5x1 MS-A2 0.103/0.15

Numero articolo.:10.05.03.00023

Diametro esterno D: 14,5 mm

Lunghezza L: 1 mm

Materiale: Ottone / Acciaio inox

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Aspiratore piatto (tondo)

SHF 70 NK-45 M10x1.25-IG E

Numero articolo.:10.01.01.12165

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12165>



TVN G1/4-AG 9 N009

Numero articolo.:10.05.10.00065

Filettatura G1: G1/4"-AG

Filettatura G2: M10x1.25-AG

Corsa sospens. Z: 9 mm

Nipplo: N 009