

## Ventosa piatta (tonda)

SGPN 40 HT1-60 G1/4-IG

Numero articolo.:10.01.01.12846

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12846>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per pellicole e carta > Ventose piatte  
SGPN > SGPN 40 HT1-60 G1/4-IG

### Ventosa piatta (tonda) per la presa delicata di carta, pellicola ecc.



Dimensione: 40


Materiale aspiratore: Materiale a temperatura elevata HT1

Durezza del materiale [Shore A]: 60 Shore A

Materiale nipplo: Alluminio

Allacciamento: G1/4"-IG

### Dati di costruzione



| Attributo | Valore   |
|-----------|----------|
| dn        | 5 mm     |
| Dmax(S)   | 42 mm    |
| Ds        | 40 mm    |
| G1        | G1/4"-IG |
| H         | 35,60 mm |
| LG1       | 12 mm    |
| SW1       | 17 mm    |
| Z (Corsa) | 2,30 mm  |

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

### Dati tecnici

| Attributo                          | Valore                              |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Potenza aspir.                     | 33 N                                |
| Volume                             | 3,80 cm <sup>3</sup>                |
| Diametro interno del tubo (rac.) d | 4 mm                                |
| Dimensione                         | 40                                  |
| Numero pieghe                      | 0                                   |
| Materiale aspiratore               | Materiale a temperatura elevata HT1 |
| Durezza del materiale [Shore A]    | 60 Shore A                          |

### Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ventosa piatta (tonda)

SGPN 40 HT1-60 G1/4-IG

Numero articolo.:10.01.01.12846

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12846>

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Peso                 | 12,10 g |
| Famiglia de prodotti | SGPN    |

Indicazione: Forza di presa: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

### Pezzi di ricambio




#### SA-NIP N035 G1/4-IG DN550

Numero articolo.:10.01.01.00821

Filettatura G1: G1/4"-IG

Lunghezza di montaggio: 15 mm

Materiale: Alluminio



#### SGP 40 HT1-60 N035

Numero articolo.:10.01.01.12812

Dimensione: 40

Materiale aspiratore: Materiale a temperatura elevata HT1

Durezza del materiale [Shore A]: 60 Shore A

### Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)