

Aspiratore piatto (tondo)

SPF 60 ED-65 SC050

Numero articolo.:10.01.01.12896

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12896>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per imballaggio > SPF 60 ED-65 SC050

Ventosa piatta (rotonda) per una massima dinamica sui cartonaggi e imballaggi con stabilità intrinseca




Dimensione: 60

Materiale aspiratore: Elastodur ED

Durezza del materiale [Shore A]: 65 Shore A

Altezza H: 18,1 mm

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d	10,50 mm
d1	17,50 mm
Dk	22,10 mm
Dmax(S)	65 mm
Ds	61,20 mm
H	18,10 mm
H2	7,50 mm
Z (Corsa)	5,10 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	107 N
Forza rottura	135 N
Forza laterale	65 N
Volume	12,67 cm ³
Raggio volta (min) (convesso)	70 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d	6 mm
Dimensione	60

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Aspiratore piatto (tondo)

SPF 60 ED-65 SC050

Numero articolo.:10.01.01.12896

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12896>

Famiglia raccordo	SC 050
Numero pieghe	0
Materiale aspiratore	Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]	65 Shore A
Peso	9 g
Famiglia de prodotti	SPF

Indicazione: Forza di presa: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

Accessori



SC 050-AR NPT1/4-AG MOD

Numero articolo.:10.01.06.02543

Geometria del collegamento: 050-AR

Allacciamento: NPT1/4-AG

Lunghezza L1: 29 mm

Lunghezza di montaggio: 7,5 mm

Diametro nominale dn: 6,1 mm



SC 050-AR NPT1/4-IG MOD

Numero articolo.:10.01.06.02546

Geometria del collegamento: 050-AR

Allacciamento: NPT1/4-IG

Lunghezza L1: 28,5 mm

Lunghezza di montaggio: 19,2 mm

Diametro nominale dn: 6,1 mm

Aspiratore piatto (tondo)

SPF 60 ED-65 SC050

Numero articolo.:10.01.01.12896

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12896>



SIEB 17.5x0.8 MS-A2 280 0.28/0.16

Numero articolo.:10.07.01.00308

Diametro esterno D: 17,5 mm

Lunghezza L: 0,8 mm

Materiale: Ottone / Acciaio inox

Finezza filtro: 280 µm