

Aspiratore piatto (tondo)

SGP 15 FPM-65 N016

Numero articolo.:10.01.01.12908

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12908>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per pellicole e carta > SGP 15 FPM-65 N016

Ventosa piatta (tonda) per la presa delicata di carta, pellicola ecc.




Dimensione: 15

Materiale aspiratore: Caucciù fluorat FPM

Durezza del materiale [Shore A]: 65 Shore A

Proprietà materiali: Non lascia impronte

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d	4,50 mm
Dk	9,50 mm
Dmax(S)	15,50 mm
Ds	14,50 mm
H	10 mm
H2	7,20 mm
Z (Corsa)	0,90 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	5,50 N
Volume	0,28 cm ³
Dimensione	15
Famiglia raccordo	N 016
Numero pieghe	0
Materiale aspiratore	Caucciù fluorat FPM
Durezza del materiale [Shore A]	65 Shore A

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de



Aspiratore piatto (tondo)

SGP 15 FPM-65 N016

Numero articolo.:10.01.01.12908

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12908>

Peso	0,70 g
------	--------

Famiglia de prodotti	SGP
----------------------	-----

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Pagina 2 a partire dal 2