

## Piastra di aspirazione (tonda)

SGF-HS 150 EPDM-55 G1/2-IG

Numero articolo.:10.01.01.13492

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13492>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per movimentazione vetro > Piastre di aspirazione SGF > SGF-HS 150 EPDM-55 G1/2-IG

### Aspiratore piatto (tondo) per- movimentazione di vetro con massima dinamica



Dimensione: 150


Materiale aspiratore: EPDM

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Allacciamento: G1/2-IG

Allacciamento: G1/2"-IG

### Dati di costruzione



| Attributo | Valore    |
|-----------|-----------|
| d2        | 126 mm    |
| d3        | 70 mm     |
| Dmax(S)   | 165 mm    |
| Ds        | 148,50 mm |
| G1        | G1/2"-IG  |
| G2        | G1/4"-IG  |
| H         | 25,90 mm  |
| L2        | 26,50 mm  |
| LG1       | 14 mm     |
| LG2       | 14 mm     |
| Z (Corsa) | 7,50 mm   |
| Dmk       | 58,30 mm  |
| G4        | M6-IG     |
| LG4       | 10,50 mm  |

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

### Dati tecnici

| Attributo         | Valore              |
|-------------------|---------------------|
| Potenza aspir.    | 1060 N              |
| Potenza aspir. d2 | 730 N               |
| Volume            | 119 cm <sup>3</sup> |

### Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Piastra di aspirazione (tonda)

SGF-HS 150 EPDM-55 G1/2-IG

Numero articolo.:10.01.01.13492

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13492>

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Raggio volta (min) (convesso)      | 700 mm     |
| Diametro interno del tubo (rac.) d | 9 mm       |
| Dimensione                         | 150        |
| Numero pieghe                      | 0          |
| Materiale aspiratore               | EPDM       |
| Durezza del materiale [Shore A]    | 55 Shore A |
| Peso                               | 320 g      |
| Famiglia de prodotti               | SGF        |

Indicazione: Aspirazione: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

### Accessori



**SIEB 27x1 MS-A2 100 100/65**

Numero articolo.:10.07.01.00110



**TV G1/4-AG 13**

Numero articolo.:10.05.10.00061

Filettatura G1: G1/4"-AG

Filettatura G2: G1/8"-IG

Corsa sospens. Z: 13 mm

### Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Piastra di aspirazione (tonda)

SGF-HS 150 EPDM-55 G1/2-IG

Numero articolo.:10.01.01.13492

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13492>



### PC 150

Numero articolo.:10.01.01.13087

Dimensione: 150



### SU 160

Numero articolo.:10.01.01.12438

Dimensione: 160

Campo di tenuta: 150,0 ... 180,0 mm

Termostabilità: 80 °C



### FLK-HD G3/8-AG

Numero articolo.:10.07.06.00235

Filettatura G1: G3/8"-AG

Filettatura G2: M6-AG

Temp. ambiente: -5 ... 130 °C

## Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Piastra di aspirazione (tonda)

SGF-HS 150 EPDM-55 G1/2-IG

Numero articolo.:10.01.01.13492

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13492>




### FLK-HD G1/4-IG

Numero articolo.:10.07.06.00241

Filettatura G1: G1/4"-IG

Filettatura G2: M6-AG

Temp. ambiente: -5 ... 130 °C



### FLK-HD G1/2-IG

Numero articolo.:10.07.06.00242

Filettatura G1: G1/2"-IG

Filettatura G2: M6-AG

Temp. ambiente: -5 ... 130 °C

## Pezzi di ricambio



### VRS-S G1/4-AG

Numero articolo.:10.08.06.00048

Filettatura G1: G1/4"-AG

Materiale: Ottone

Superficie: nichelato

## Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Piastra di aspirazione (tonda)

SGF-HS 150 EPDM-55 G1/2-IG

Numero articolo.:10.01.01.13492

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13492>



### DR-SGF-HS 150 EPDM-55

Numero articolo.:10.01.01.13491

Dimensione: 150

Materiale aspiratore: EPDM

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Altezza H: 25,9 mm