

Aspiratore piatto (tondo)

SFF 20 SI-55 SC040

Numero articolo.:10.01.01.13747

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13747>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per pellicole e carta > SFF 20 SI-55 SC040

Ventose piatte (rotonde) per la manipolazione delicata di sottili e pezzi flessibili




Dimensione: 20

Materiale aspiratore: Silicene SI

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Numero pieghe: 0

Dati di costruzione



Attributo	Valore
Dmax(S)	21 mm
Dk	13,40 mm
Ds	20 mm
d	7,50 mm
d1	10,40 mm
H	12,80 mm
H2	4,70 mm
H3	6,80 mm
Z (Corsa)	1,30 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	11,60 N
Volume	0,81 cm ³
Dimensione	20
Numero pieghe	0
Materiale aspiratore	Silicene SI
Durezza del materiale [Shore A]	55 Shore A
Raggio volta (min) (convesso)	20 mm
Famiglia raccordo	SC 040

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Aspiratore piatto (tondo)

SFF 20 SI-55 SC040

Numero articolo.:10.01.01.13747

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13747>

Peso	1,40 g
Famiglia de prodotti	SFF

Accessori



SC 040 G1/8-AG

Numero articolo.:10.01.06.02490

Geometria del collegamento: 040

Allacciamento: G1/8"-AG

Lunghezza L1: 20,2 mm

Lunghezza di montaggio: 6 mm

Diametro nominale dn: 4,1 mm



SC 040 G1/8-IG

Numero articolo.:10.01.06.02482

Geometria del collegamento: 040

Allacciamento: G1/8"-IG

Lunghezza L1: 20,7 mm

Lunghezza di montaggio: 14 mm

Diametro nominale dn: 4,1 mm

Pezzi di ricambio

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Aspiratore piatto (tondo)

SFF 20 SI-55 SC040

Numero articolo.:10.01.01.13747

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13747>



SC 040 M5-AG

Numero articolo.:10.01.06.04346

Geometria del collegamento: 040

Allacciamento: M5-AG

Lunghezza di montaggio: 5 mm

Diametro nominale dn: 1,8 mm