

Aspiratore piatto (tondo)

PFG 15 NBR-ESD-55 N005

Numero articolo.:10.01.01.13871

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13871>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose piatte (tonda) > PFG 15 NBR-ESD-55 N005

Aspiratori piatti (tondi) per superfici lisce o leggermente ruvide




Dimensione: 15

Materiale aspiratore: Caucciù al nitrile NBR-ESD

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Dati di costruzione



| Attributo | Valore |
|-----------|----------|
| d | 4,50 mm |
| d1 | 7,80 mm |
| Dk | 12,20 mm |
| Dmax(S) | 17,50 mm |
| Ds | 15 mm |
| H | 8 mm |
| H2 | 2,60 mm |
| Z (Corsa) | 1,90 mm |

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati tecnici

| Attributo | Valore |
|---------------------------------|----------------------------|
| Potenza aspir. | 9 N |
| Volume | 0,43 cm ³ |
| Raggio volta (min) (convesso) | 12,50 mm |
| Dimensione | 15 |
| Famiglia raccordo | N 005 |
| Materiale aspiratore | Caucciù al nitrile NBR-ESD |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Aspiratore piatto (tondo)

PFG 15 NBR-ESD-55 N005

Numero articolo.:10.01.01.13871

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13871>

Famiglia de prodotti

PFG

Indicazione: Forza di presa: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

Accessori



SA-NIP N005 G1/8-AG DN200

Numero articolo.:10.01.01.03529

Famiglia raccordo: N 005

Filettatura G1: G1/8"-AG

Lunghezza L1: 17,5 mm

Lunghezza L: 5 mm

Lunghezza di montaggio: 5 mm

Diametro nominale dn: 2 mm

Materiale: Alluminio



SA-NIP N005 G1/8-IG DN200

Numero articolo.:10.01.01.03521

Famiglia raccordo: N 005

Filettatura G1: G1/8"-IG

Lunghezza L1: 20,5 mm

Lunghezza L: 16 mm

Lunghezza di montaggio: 16 mm

Diametro nominale dn: 2 mm

Materiale: Alluminio