

Aspiratore piatto (tondo)

PFG 1 NBR-ESD-55 N001

Numero articolo.:10.01.01.14345

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14345>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose piatte (tonda) > PFG 1 NBR-ESD-55 N001

Aspiratori piatti (tondi) per superfici lisce o leggermente ruvide




Dimensione: 1

Materiale aspiratore: Caucciù al nitrile NBR-ESD

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d	0,80 mm
Dk	1,20 mm
Dmax(S)	1,20 mm
Ds	1 mm
H	1,60 mm
Z (Corsa)	0,10 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	0,03 N
Volume	0,00 cm ³
Raggio volta (min) (convesso)	2 mm
Dimensione	1
Famiglia raccordo	N 001
Materiale aspiratore	Caucciù al nitrile NBR-ESD
Durezza del materiale [Shore A]	55 Shore A

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Aspiratore piatto (tondo)

PFG 1 NBR-ESD-55 N001

Numero articolo.:10.01.01.14345

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14345>

Peso	0 g
Famiglia de prodotti	PFG

Indicazione: Forza di presa: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

Accessori



SA-NIP N001 M3-AG DN40

Part no...:10.01.01.00315

Filettatura G1: M3-AG

Lunghezza L1: 6 mm

Lunghezza di montaggio: 2 mm

Materiale: Alluminio