Asta a molla

FSTE M5-IG 5 VG

Numero articolo.:10.01.02.00610

https://www.schmalz.com/10.01.02.00610

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Elementi di fissaggio > Aste a molla > Aste a molla FSTE > FSTE M5-IG 5 VG

Asta a molla con ammortizzatore e compensazione altezza

- Allacciamento: M5-IG
- Allacciamento: M5-IG
- Corsa sospens. Z: 5 mm
- Conception: con dispositivo antitorsione

Dati di costruzione



Attributo	Valore
G1	M5-IG
G2	M5-IG
G3	G1/8"-AG
H	41,20 mm
H2	17 mm
LG1	5,50 mm
LG2	6,20 mm
LG3	12 mm
SW1	14 mm
SW2	7 mm
SW3	7 mm
Z (Corsa)	5 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Tasso elastico	0,51 N/mm
Precompress. elast.	3,30 N
Reazione elastica centro corsa	4,57 N
Carico verticale	1500 N
Carico orizzontale	132 N
Peso	16 g

Asta a molla

FSTE M5-IG 5 VG

Numero articolo.:10.01.02.00610

https://www.schmalz.com/10.01.02.00610

Temp. ambiente	0 ... 80 °C
Famigilia de prodotti	FSTE

Indicazione: Reazione elastica: Riferito a una corsa del 50 % Carico verticale: Carico statico massimo Carico orizzontale: I dati del carico orizzontale si riferiscono al bordo inferiore dell'asta in stato scarico. Il carico orizzontale è un carico statico massimo e compromette il processo di inserimento e disinserimento delle sospensioni allo stato orizzontale

Accessori

HTR-STA 47 1N D10/16 FL

Numero articolo.:10.08.03.00085

Lunghezza L: 47 mm
Attacco 1: Linguetta
Collegamento di ventose, aste a molla: Contorno D10 e D16
Forma: piatto

HTR-STS 30x30 D10/16 WI

Numero articolo.:10.08.03.00088

Attacco 1: 30x30
Collegamento di ventose, aste a molla: Contorno D10 e D16
Forma: angolato

Asta a molla

FSTE M5-IG 5 VG

Numero articolo.:10.01.02.00610

https://www.schmalz.com/10.01.02.00610

HTR-STS 40x40 D10/16 WI

Numero articolo.:10.08.03.00089

Attacco 1: 40x40
Collegamento di ventose, aste a molla: Contorno D10 e D16
Forma: angolato

ST M5-AG 4 MS-V

Numero articolo.:10.08.03.00152

Filettatura G1: M5-AG
Diametro interno del tubo (rac.) d: 4 mm
Materiale: Ottone
Superficie: nichelato
Lunghezza L: 3,3 mm
Diametro nominale dn: 2,2 mm

STV-GE M5-AG 4

Numero articolo.:10.08.02.00200

Filettatura G1: M5-AG
Diametro est tubo fless: 4 mm
Materiale: Ottone
Temp. ambiente: -20 ... 80 °C
Diametro esterno D: 7,9 mm
Lunghezza L: 15 mm

Asta a molla

FSTE M5-IG 5 VG

Numero articolo.:10.01.02.00610

https://www.schmalz.com/10.01.02.00610

STV-GE M5-AG 6

Numero articolo.:10.08.02.00201

Filettatura G1: M5-AG
Diametro est tubo fless: 6 mm
Materiale: Ottone
Temp. ambiente: -20 ... 80 °C
Diametro esterno D: 9,9 mm
Lunghezza L: 18,8 mm

STV-T M5-AG 4

Numero articolo.:10.09.02.00038

Filettatura G1: M5-AG
Diametro est tubo fless: 4 mm
Materiale: Ottone
Temp. ambiente: °C
Lunghezza L: 34 mm

STV-W M5-AG 4

Numero articolo.:10.08.02.00155

Filettatura G1: M5-AG
Diametro est tubo fless: 4 mm
Materiale: Ottone nichelato
Temp. ambiente: -20 ... 80 °C
Lunghezza L: 16,4 mm

Asta a molla

FSTE M5-IG 5 VG

Numero articolo.:10.01.02.00610

https://www.schmalz.com/10.01.02.00610

STV-W M5-AG 6

Numero articolo.:10.08.02.00296

Campo di pressione (press. di esercizio): bar
Lunghezza L: 20,8 mm
Altezza H: 13 mm
Filettatura G1: M5-AG

STV-W M5-AG 6

Numero articolo.:10.08.02.00235

Filettatura G1: M5-AG
Diametro est tubo fless: 6 mm
Materiale: Ottone nichelato
Temp. ambiente: -20 ... 80 °C
Lunghezza L: 19,7 mm

STV-W M5-AG 6 HT

Numero articolo.:10.08.02.00397

Filettatura G1: M5-AG
Diametro est tubo fless: 6 mm
Materiale: Ottone
Temp. ambiente: -50 ... 200 °C
Lunghezza L: 22,5 mm

Asta a molla

FSTE M5-IG 5 VG

Numero articolo.:10.01.02.00610

https://www.schmalz.com/10.01.02.00610

STV-WF M5-AG 4

Numero articolo.:10.08.02.00165

Filettatura G1: M5-AG
Diametro est tubo fless: 4 mm
Materiale: Ottone nichelato
Temp. ambiente: -10 ... 70 °C
Lunghezza L: 16,5 mm

Pezzi di ricambio

DRUCK-FED 0.5x7.1 15 0.508

Numero articolo.:20.08.02.00052

Lunghezza L: 15 mm
Tasso elastico: 0,508 N/mm