

Asta a molla

FSTA-HD G3/8-AG 50

Numero articolo.:10.01.02.00815

<https://www.schmalz.com/10.01.02.00815>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Elementi di fissaggio > Aste a molla > Aste a molla FSTA-HD > FSTA-HD G3/8-AG 50

Asta a molla con ammortizzatore sui due lati e compensazione altezza, Heavy-Duty




Allacciamento: G3/8"-AG

Allacciamento: G3/8"-IG

Corsa sospens. Z: 50 mm

Dati di costruzione



Attributo	Valore
G1	G3/8"-IG
G2	G3/8"-AG
G3	M30x1.5-AG
H	176,50 mm
H2	70,80 mm
LG1	12 mm
LG2	10,50 mm
LG3	53 mm
SW1	36 mm
SW2	24 mm
SW3	24 mm
Z (Corsa)	50 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Tasso elastico	1,81 N/mm
Precompress. elast.	3,95 N
Reazione elastica centro corsa	49,20 N
Carico verticale	4800 N
Carico orizzontale	1200 N
Peso	540 g

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Asta a molla

FSTA-HD G3/8-AG 50

Numero articolo.:10.01.02.00815

<https://www.schmalz.com/10.01.02.00815>

Temp. ambiente	0 ... 80 °C
Famiglia de prodotti	FSTA-HD

Indicazione: Reazione elastica: Riferito a una corsa del 50 % Carico verticale: Carico statico massimo Carico orizzontale: I dati del carico orizzontale si riferiscono al bordo inferiore dell'asta in stato scarico. Il carico orizzontale è un carico statico massimo e compromette il processo di inserimento e disinserimento delle sospensioni allo stato orizzontale

Accessori



RED-STK G1/2-AG G3/8-IG MS-V

Numero articolo.:10.08.04.00096

Filettatura G1: G1/2"-AG

Filettatura G2: G3/8"-IG

Materiale: Ottone

Superficie: nichelato

Lunghezza L: 6 mm



HTR-STA 62 1N D30 WI

Numero articolo.:10.08.03.00148

Lunghezza L: 62 mm

Attacco 1: Linguetta

Collegamento di ventose, aste a molla: Contorno D30-G1/2

Forma: angolato

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Asta a molla

FSTA-HD G3/8-AG 50

Numero articolo.:10.01.02.00815

<https://www.schmalz.com/10.01.02.00815>



HTR-ST5 40x40 D30 WI

Numero articolo.:10.08.03.00090

Attacco 1: 40x40

Collegamento di ventose, aste a molla: Contorno D30-G1/2

Forma: angolato



HTR-ST5 50x50 D30 WI

Numero articolo.:10.08.03.00091

Attacco 1: 50x50

Collegamento di ventose, aste a molla: Contorno D30-G1/2

Forma: angolato



HTR-ST5 60x60 D30 WI

Numero articolo.:10.08.03.00092

Attacco 1: 60x60

Collegamento di ventose, aste a molla: Contorno D30-G1/2

Forma: angolato

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Asta a molla

FSTA-HD G3/8-AG 50

Numero articolo.:10.01.02.00815

<https://www.schmalz.com/10.01.02.00815>



ST G3/8-AG 9 MS-V

Numero articolo.:10.08.03.00159

Filettatura G1: G3/8"-AG

Diametro interno del tubo (rac.) d: 9 mm

Materiale: Ottone

Superficie: nichelato

Lunghezza L: 6 mm

Diametro nominale dn: 7,4 mm



ST G3/8-AG 13 MS-V

Numero articolo.:10.08.03.00160

Filettatura G1: G3/8"-AG

Diametro interno del tubo (rac.) d: 13 mm

Materiale: Ottone

Superficie: nichelato

Lunghezza L: 5,9 mm

Diametro nominale dn: 10 mm



STV-GE G3/8-AG 8

Numero articolo.:10.08.02.00237

Filettatura G1: G3/8"-AG

Diametro est tubo fless: 8 mm

Materiale: Ottone

Temp. ambiente: -20 ... 80 °C

Diametro esterno D: 14,6 mm

Lunghezza L: 17,4 mm

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Asta a molla

FSTA-HD G3/8-AG 50

Numero articolo.:10.01.02.00815

<https://www.schmalz.com/10.01.02.00815>



STV-GE G3/8-AG 10

Numero articolo.:10.08.02.00252

Filettatura G1: G3/8"-AG

Diametro est tubo fless: 10 mm

Materiale: Ottone

Temp. ambiente: -20 ... 80 °C

Diametro esterno D: 16,5 mm

Lunghezza L: 20,1 mm



STV-GE G3/8-AG 12

Numero articolo.:10.08.02.00209

Filettatura G1: G3/8"-AG

Diametro est tubo fless: 12 mm

Materiale: Ottone

Temp. ambiente: -20 ... 80 °C

Diametro esterno D: 19,5 mm

Lunghezza L: 23,6 mm



STV-GE G3/8-AG 14

Numero articolo.:10.08.02.00211

Filettatura G1: G3/8"-AG

Diametro est tubo fless: 14 mm

Materiale: Ottone

Temp. ambiente: -20 ... 80 °C

Diametro esterno D: 21,5 mm

Lunghezza L: 30,5 mm

Asta a molla

FSTA-HD G3/8-AG 50

Numero articolo.:10.01.02.00815

<https://www.schmalz.com/10.01.02.00815>



STV-W G3/8-AG 8

Numero articolo.:10.08.02.00236

Filettatura G1: G3/8"-AG

Diametro est tubo fless: 8 mm

Materiale: Ottone nichelato

Temp. ambiente: -20 ... 80 °C

Lunghezza L: 23,7 mm



STV-W G3/8-AG 10

Numero articolo.:10.08.02.00255

Filettatura G1: G3/8"-AG

Diametro est tubo fless: 10 mm

Materiale: Ottone nichelato

Temp. ambiente: -20 ... 80 °C

Lunghezza L: 35,1 mm



STV-W G3/8-AG 12

Numero articolo.:10.08.02.00163

Filettatura G1: G3/8"-AG

Diametro est tubo fless: 12 mm

Materiale: Ottone nichelato

Temp. ambiente: -20 ... 80 °C

Lunghezza L: 34,1 mm

Asta a molla

FSTA-HD G3/8-AG 50

Numero articolo.:10.01.02.00815

<https://www.schmalz.com/10.01.02.00815>



STV-WF G3/8-AG 8

Numero articolo.:10.08.02.00234

Filettatura G1: G3/8"-AG

Diametro est tubo fless: 8 mm

Materiale: Ottone nichelato

Temp. ambiente: -10 ... 70 °C

Lunghezza L: 26,7 mm



STV-WF G3/8-AG 10

Numero articolo.:10.08.02.00259

Filettatura G1: G3/8"-AG

Diametro est tubo fless: 10 mm

Materiale: Ottone nichelato

Temp. ambiente: -10 ... 70 °C

Lunghezza L: 29,2 mm