

Asta a molla

FSTE-HDB G1/2-AG 25 VG-AB

Numero articolo.:10.01.02.01440

<https://www.schmalz.com/10.01.02.01440>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Elementi di fissaggio > Aste a molla > Aste a molla FSTE-HDB > FSTE-HDB G1/2-AG 25 VG-AB

Asta a molla con ammortizzatore e comp. altezza, Heavy-Duty e dispositivo antitors. c. cuscinetto a sfere




Allacciamento: G1/2"-AG

Allacciamento: G3/8"-IG

Corsa sospens. Z: 25 mm

Conception: con dispositivo antitorsione antibloccaggio

Dati di costruzione



Attributo	Valore
G1	G3/8"-IG
G2	G1/2"-AG
G3	M30x1.5-AG
H	136,30 mm
H2	36,80 mm
LG1	16 mm
LG2	10,50 mm
LG3	50 mm
SW1	36 mm
SW2	24 mm
SW3	32 mm
Z (Corsa)	25 mm

Consiglio: Evitare la corsa max. delle aste Z durante un funzionamento prolungato, al fine di aumentare la durata. Assicurarsi che la guida del tubo sia libera da tensioni.

Dati tecnici

Attributo	Valore
Conception	con dispositivo antitorsione antibloccaggio
Tasso elastico	3,83 N/mm
Precompress. elast.	4,60 N
Reazione elastica centro corsa	52,50 N

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Asta a molla

FSTE-HDB G1/2-AG 25 VG-AB

Numero articolo.:10.01.02.01440

<https://www.schmalz.com/10.01.02.01440>

Carico verticale	4900 N
Carico orizzontale	1870 N
Peso	590 g
Temp. ambiente	0 ... 80 °C
Famiglia de prodotti	FSTE-HDB

Indicazione: Reazione elastica: Riferito a una corsa del 50 % Carico verticale: Carico statico massimo Carico orizzontale: I dati del carico orizzontale si riferiscono al bordo inferiore dell'asta in stato scarico. Il carico orizzontale è un carico statico massimo e compromette il processo di inserimento e disinserimento delle sospensioni allo stato orizzontale.

Accessori



HTR-UNI 2N FSTE-HDB

Numero articolo.:10.01.03.00332

Temp. ambiente: °C

Forma: per FSTE-HDB

Collegamento traverse: 2 linguetta



FLK G1/2-IG G1/2-AG

Numero articolo.:10.01.03.00175

Filettatura G1: G1/2"-IG

Filettatura G2: G1/2"-AG

Temp. ambiente: 0 ... 70 °C

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Asta a molla

FSTE-HDB G1/2-AG 25 VG-AB

Numero articolo.:10.01.02.01440

<https://www.schmalz.com/10.01.02.01440>



FLK G1/2-IG G1/2-AG V

Numero articolo.:10.01.03.00207

Filettatura G1: G1/2"-IG

Filettatura G2: G1/2"-AG

Temp. ambiente: 0 ... 70 °C

Conception: Rinforzato



KGL G1/2-IG G1/2-AG

Numero articolo.:10.01.03.00111

Filettatura G1: G1/2"-IG

Filettatura G2: G1/2"-AG

Altezza H: 40 mm



HTR-STA 62 1N D30 WI

Numero articolo.:10.08.03.00148

Lunghezza L: 62 mm

Attacco 1: Linguetta

Collegamento di ventose, aste a molla: Contorno D30-G1/2

Forma: angolato

Asta a molla

FSTE-HDB G1/2-AG 25 VG-AB

Numero articolo.:10.01.02.01440

<https://www.schmalz.com/10.01.02.01440>



HTR-ST5 40x40 D30 WI

Numero articolo.:10.08.03.00090

Attacco 1: 40x40

Collegamento di ventose, aste a molla: Contorno D30-G1/2

Forma: angolato



HTR-ST5 50x50 D30 WI

Numero articolo.:10.08.03.00091

Attacco 1: 50x50

Collegamento di ventose, aste a molla: Contorno D30-G1/2

Forma: angolato



HTR-ST5 60x60 D30 WI

Numero articolo.:10.08.03.00092

Attacco 1: 60x60

Collegamento di ventose, aste a molla: Contorno D30-G1/2

Forma: angolato

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Asta a molla

FSTE-HDB G1/2-AG 25 VG-AB

Numero articolo.:10.01.02.01440

<https://www.schmalz.com/10.01.02.01440>



ST G3/8-AG 9 MS-V

Numero articolo.:10.08.03.00159

Filettatura G1: G3/8"-AG

Diametro interno del tubo (rac.) d: 9 mm

Materiale: Ottone

Superficie: nichelato

Lunghezza L: 6 mm

Diametro nominale dn: 7,4 mm



ST G3/8-AG 13 MS-V

Numero articolo.:10.08.03.00160

Filettatura G1: G3/8"-AG

Diametro interno del tubo (rac.) d: 13 mm

Materiale: Ottone

Superficie: nichelato

Lunghezza L: 5,9 mm

Diametro nominale dn: 10 mm



STV-GE G3/8-AG 8

Numero articolo.:10.08.02.00237

Filettatura G1: G3/8"-AG

Diametro est tubo fless: 8 mm

Materiale: Ottone

Temp. ambiente: -20 ... 80 °C

Diametro esterno D: 14,6 mm

Lunghezza L: 17,4 mm

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Asta a molla

FSTE-HDB G1/2-AG 25 VG-AB

Numero articolo.:10.01.02.01440

<https://www.schmalz.com/10.01.02.01440>



STV-GE G3/8-AG 10

Numero articolo.:10.08.02.00252

Filettatura G1: G3/8"-AG

Diametro est tubo fless: 10 mm

Materiale: Ottone

Temp. ambiente: -20 ... 80 °C

Diametro esterno D: 16,5 mm

Lunghezza L: 20,1 mm



STV-GE G3/8-AG 12

Numero articolo.:10.08.02.00209

Filettatura G1: G3/8"-AG

Diametro est tubo fless: 12 mm

Materiale: Ottone

Temp. ambiente: -20 ... 80 °C

Diametro esterno D: 19,5 mm

Lunghezza L: 23,6 mm



STV-GE G3/8-AG 14

Numero articolo.:10.08.02.00211

Filettatura G1: G3/8"-AG

Diametro est tubo fless: 14 mm

Materiale: Ottone

Temp. ambiente: -20 ... 80 °C

Diametro esterno D: 21,5 mm

Lunghezza L: 30,5 mm

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Asta a molla

FSTE-HDB G1/2-AG 25 VG-AB

Numero articolo.:10.01.02.01440

<https://www.schmalz.com/10.01.02.01440>



STV-W G3/8-AG 8

Numero articolo.:10.08.02.00236

Filettatura G1: G3/8"-AG

Diametro est tubo fless: 8 mm

Materiale: Ottone nichelato

Temp. ambiente: -20 ... 80 °C

Lunghezza L: 23,7 mm



STV-W G3/8-AG 10

Numero articolo.:10.08.02.00255

Filettatura G1: G3/8"-AG

Diametro est tubo fless: 10 mm

Materiale: Ottone nichelato

Temp. ambiente: -20 ... 80 °C

Lunghezza L: 35,1 mm



STV-W G3/8-AG 12

Numero articolo.:10.08.02.00163

Filettatura G1: G3/8"-AG

Diametro est tubo fless: 12 mm

Materiale: Ottone nichelato

Temp. ambiente: -20 ... 80 °C

Lunghezza L: 34,1 mm

Asta a molla

FSTE-HDB G1/2-AG 25 VG-AB

Numero articolo.:10.01.02.01440

<https://www.schmalz.com/10.01.02.01440>



STV-WF G3/8-AG 8

Numero articolo.:10.08.02.00234

Filettatura G1: G3/8"-AG

Diametro est tubo fless: 8 mm

Materiale: Ottone nichelato

Temp. ambiente: -10 ... 70 °C

Lunghezza L: 26,7 mm



STV-WF G3/8-AG 10

Numero articolo.:10.08.02.00259

Filettatura G1: G3/8"-AG

Diametro est tubo fless: 10 mm

Materiale: Ottone nichelato

Temp. ambiente: -10 ... 70 °C

Lunghezza L: 29,2 mm