Piastra di aspirazione (ovale)

SPLO 60x20 NBR-55 G1/8-IG

Numero articolo.:10.01.05.00001

https://www.schmalz.com/10.01.05.00001

Piastra aspirazione (ovale) per pezzi lunghi e arcuati

- Dimensioni (LxB): 60 x 20
- Materiale aspiratore: Gomma nitrilica NBR
- Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A
- Allacciamento: G1/8"-IG
- Altezza H: 12,6 mm

Dati di costruzione



Attributo	Valore
Bk	20 mm
Bmax(S)	21 mm
Bs	19 mm
d3	4,50 mm
G1	G1/8"-IG
H	12,60 mm
H2	6 mm
LG1	6 mm
Lk	75 mm
Lmax(S)	61 mm
Ls	59 mm
X1	65 mm
Z (Corsa)	2,10 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	50 N
Volume	3,22 cm^3
Raggio volta (min) (convesso)	15 mm

Contattare Schmalz
J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Piastra di aspirazione (ovale)

SPLO 60x20 NBR-55 G1/8-IG

Numero articolo.:10.01.05.00001

https://www.schmalz.com/10.01.05.00001

Numero pieghe	0
Dimensioni (LxB)	60 x 20
Materiale aspiratore	Gomma nitrilica NBR
Peso	70 g
Famigilia de prodotti	SPLO

Indicazione: Aspirazione: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza