

Aspiratore piatto (ovale)

SGO 45x15 NBR-55 N023

Numero articolo.:10.01.05.00153

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00153>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose piatte (ovale) > SGO 45x15 NBR-55 N023

Aspiratore piatto (ovale) per pezzi lunghi e arcuati




Dimensioni (LxB): 45 x 15

Materiale aspiratore: Gomma nitrilica NBR

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Dati di costruzione



Attributo	Valore
Bmax(S)	16,50 mm
Bs	14,40 mm
d	11,50 mm
d1	13 mm
dn	3 mm
Dk	15,50 mm
Lmax(S)	46 mm
Ls	44,40 mm
H	21 mm
H2	8 mm
H3	10 mm
Z (Corsa)	2 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	28,20 N
Dimensioni (LxB)	45 x 15
Materiale aspiratore	Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale [Shore A]	55 Shore A
Peso	6,30 g

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Aspiratore piatto (ovale)

SGO 45x15 NBR-55 N023

Numero articolo.:10.01.05.00153

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00153>

Famiglia de prodotti

SGO

Accessori



SA-NIP N023 G1/4-AG DN350

Numero articolo.:10.01.05.00122

Filettatura G1: G1/4"-AG

Lunghezza L1: 25 mm

Lunghezza di montaggio: 5 mm

Diametro nominale dn: 3,5 mm

Materiale: Alluminio



SA-NIP N023 G1/4-IG DN350

Numero articolo.:10.01.05.00121

Filettatura G1: G1/4"-IG

Lunghezza L1: 25 mm

Lunghezza di montaggio: 15 mm

Diametro nominale dn: 3,5 mm

Materiale: Alluminio