

## Aspiratore piatto (ovale)

SGO 15x5 NBR-CO-55 N021

Numero articolo.:10.01.05.00225

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00225>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose piatte (ovale) > SGO 15x5 NBR-CO-55 N021

### Aspiratore piatto (ovale) per pezzi lunghi e arcuati




Dimensioni (LxB): 15 x 5

Materiale aspiratore: Caucciù al nitrile NBR conduttivo

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

### Dati di costruzione



| Attributo | Valore   |
|-----------|----------|
| Bmax(S)   | 5,50 mm  |
| Bs        | 4,60 mm  |
| d         | 4,50 mm  |
| d1        | 6 mm     |
| dn        | 1,20 mm  |
| Dk        | 8,50 mm  |
| Lmax(S)   | 15,50 mm |
| Ls        | 14,60 mm |
| H         | 12 mm    |
| H2        | 3 mm     |
| H3        | 5,50 mm  |
| Z (Corsa) | 0,70 mm  |

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

### Dati tecnici

| Attributo                       | Valore                            |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Potenza aspir.                  | 3,10 N                            |
| Dimensioni (LxB)                | 15 x 5                            |
| Materiale aspiratore            | Caucciù al nitrile NBR conduttivo |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A                        |
| Peso                            | 0,40 g                            |

### Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Aspiratore piatto (ovale)

SGO 15x5 NBR-CO-55 N021

Numero articolo.:10.01.05.00225

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00225>

Famiglia de prodotti

SGO

### Accessori



#### SA-NIP N021 M5-AG DN200

Numero articolo.:10.01.05.00126

Filettatura G1: M5-AG

Lunghezza L1: 15,5 mm

Lunghezza di montaggio: 5 mm

Diametro nominale dn: 2 mm

Materiale: Alluminio



#### SA-NIP N021 M5-IG DN200

Numero articolo.:10.01.05.00125

Filettatura G1: M5-IG

Lunghezza L1: 15,5 mm

Lunghezza di montaggio: 10 mm

Diametro nominale dn: 2 mm

Materiale: Alluminio