

Aspiratore piatto (ovale)

SGO 15x5 HT1-60 N021

Numero articolo.:10.01.05.00429

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00429>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose piatte (ovale) > SGO 15x5 HT1-60 N021

Aspiratore piatto (ovale) per pezzi lunghi e arcuati




Dimensioni (LxB): 15 x 5

Materiale aspiratore: Materiale a temperatura elevata HT1

Durezza del materiale [Shore A]: 60 Shore A

Proprietà materiali: Non lascia impronte

Dati di costruzione



Attributo	Valore
Bmax(S)	5,50 mm
Bs	4,60 mm
d	4,50 mm
d1	6 mm
dn	1,20 mm
Dk	8,50 mm
Lmax(S)	15,50 mm
Ls	14,60 mm
H	12 mm
H2	3 mm
H3	5,50 mm
Z (Corsa)	0,70 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	3,10 N
Dimensioni (LxB)	15 x 5
Materiale aspiratore	Materiale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A]	60 Shore A
Peso	0,40 g

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Aspiratore piatto (ovale)

SGO 15x5 HT1-60 N021

Numero articolo.:10.01.05.00429

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00429>

Famiglia de prodotti

SGO

Accessori



SA-NIP N021 M5-AG DN200

Numero articolo.:10.01.05.00126

Filettatura G1: M5-AG

Lunghezza L1: 15,5 mm

Lunghezza di montaggio: 5 mm

Diametro nominale dn: 2 mm

Materiale: Alluminio



SA-NIP N021 M5-IG DN200

Numero articolo.:10.01.05.00125

Filettatura G1: M5-IG

Lunghezza L1: 15,5 mm

Lunghezza di montaggio: 10 mm

Diametro nominale dn: 2 mm

Materiale: Alluminio

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de