

## Aspiratore piatto (ovale)

SGO 24x8 NBR-CO-55 N022

Numero articolo.:10.01.05.00739

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00739>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose piatte (ovale) > SGO 24x8 NBR-CO-55 N022

### Aspiratore piatto (ovale) per pezzi lunghi e arcuati




Dimensioni (LxB): 24 x 8

Materiale aspiratore: Caucciù al nitrile NBR conduttivo

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

### Dati di costruzione



| Attributo | Valore   |
|-----------|----------|
| Bmax(S)   | 9 mm     |
| Bs        | 7,60 mm  |
| d         | 5,50 mm  |
| d1        | 7 mm     |
| dn        | 1,50 mm  |
| Dk        | 11,50 mm |
| Lmax(S)   | 24,50 mm |
| Ls        | 23,60 mm |
| H         | 12 mm    |
| H2        | 3 mm     |
| H3        | 5,50 mm  |
| Z (Corsa) | 1 mm     |

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

### Dati tecnici

| Attributo                       | Valore                            |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Potenza aspir.                  | 8 N                               |
| Dimensioni (LxB)                | 24 x 8                            |
| Materiale aspiratore            | Caucciù al nitrile NBR conduttivo |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A                        |
| Peso                            | 1 g                               |

### Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)



## Aspiratore piatto (ovale)

SGO 24x8 NBR-CO-55 N022

Numero articolo.:10.01.05.00739

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00739>

Famiglia de prodotti

SGO

---

### Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

Pagina 2 a partire dal 2