

## Ventosa a soffiutto (tonda)

FSG 20 NBR-55 G1/8-IG

Numero articolo.:10.01.06.00005

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00005>

Pagina iniziale > Ventose a soffiutto FSG (2,5 pieghe) > FSG 20 NBR-55 G1/8-IG

### Ventosa a soffiutto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari



Dimensione: 20

Materiale aspiratore: Gomma nitrilica NBR

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A


Materiale nipplo: Alluminio

Allacciamento: G1/8"-IG

Numero pieghe: 2,5

Allacciamento: G1/8"-IG

### Dati di costruzione



Attributo	Valore
d2	10,50 mm
dn	3,50 mm
Dmax(S)	21 mm
Ds	20 mm
G1	G1/8"-IG
H	34,10 mm
LG1	8,50 mm
SW1	14 mm
Z (Corsa)	9 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

### Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale aspiratore	Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale [Shore A]	55 Shore A
Dimensione	20
Numero pieghe	2,50
Allacciamento	G1/8-IG
Raggio volta (min) (convesso)	30 mm
Volume	2,30 cm <sup>3</sup>
Potenza aspir.	5,20 N

### Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ventosa a soffiutto (tonda)

FSG 20 NBR-55 G1/8-IG

Numero articolo.:10.01.06.00005

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00005>

Forza rottura	12,10 N
Diametro interno del tubo (rac.) d	4 mm
Peso	6,40 g
Famiglia de prodotti	FSG

Indicazione: Aspirazione: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Resistenza allo strappo: Per le versioni in caucciù naturale la resistenza allo strappo si riduce del 40 % ca Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

### Accessori



#### FD 16 120

Numero articolo.:10.01.06.02565

Diametro esterno D: 16 mm

Finezza filtro: 120 µm

Usa la costruzione: Ventosa a soffiutto

Dimensione: FG20/FGA20



#### SPI 21 PEEK

Numero articolo.:10.01.06.03285

Dimensione: 21

Materiale: Polietereeterchetone

### Pezzi di ricambio

#### Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ventosa a soffietto (tonda)

FSG 20 NBR-55 G1/8-IG

Numero articolo.:10.01.06.00005

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00005>



### SA-NIP N016 G1/8-IG DN350

Numero articolo.:10.01.06.05731

Famiglia raccordo: N 016

Filettatura G1: G1/8"-IG

Lunghezza L1: 18,5 mm

Lunghezza di montaggio: 12 mm

Diametro nominale dn: 3,5 mm

Materiale: Alluminio



### FG 20 NBR-55 N016

Numero articolo.:10.01.06.00054

Dimensione: 20

Materiale aspiratore: Gomma nitrilica NBR

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Numero pieghe: 2,5