

Ventosa a soffiutto (tonda)

FSG 88 NBR-55 G1/4-AG

Numero articolo.:10.01.06.00033

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00033>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose a soffiutto (tonda) > Ventose a soffiutto FSG (2,5 pieghe) > FSG 88 NBR-55 G1/4-AG

Ventosa a soffiutto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari



Dimensione: 88

Materiale aspiratore: Gomma nitrilica NBR

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A


Materiale nipplo: Alluminio

Allacciamento: G1/4"-AG

Numero pieghe: 2,5

Allacciamento: G1/4"-AG

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d2	29,30 mm
dn	8,20 mm
Dmax(S)	95,50 mm
Ds	89 mm
G1	G1/4"-AG
H	92,50 mm
LG1	11 mm
SW1	21 mm
Z (Corsa)	34 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale aspiratore	Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale [Shore A]	55 Shore A
Dimensione	88
Numero pieghe	2,50
Allacciamento	G1/4-AG
Raggio volta (min) (convesso)	100 mm
Volume	143,67 cm ³

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa a soffietto (tonda)

FSG 88 NBR-55 G1/4-AG

Numero articolo.:10.01.06.00033

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00033>

Potenza aspir.	40,46 N
Forza rottura	286 N
Diametro interno del tubo (rac.) d	9 mm
Peso	173 g
Famiglia de prodotti	FSG

Indicazione: Aspirazione: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Resistenza allo strappo: Per le versioni in caucciù naturale la resistenza allo strappo si riduce del 40 % ca Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

Accessori



DR 88/64x5 MOS SI-15

Numero articolo.:10.01.06.02620

Diametro esterno D: 88 mm

Diametro interno d: 64 mm

Altezza H: 5 mm

Tipo di Materiale: Gommapiuma

Materiale di tenuta: Silicone SI

Durezza del materiale [Shore A]: 15 Shore A



SU 70

Numero articolo.:10.01.01.12838

Dimensione: 70

Campo di tenuta: 65,0 ... 80,0 mm

Termostabilità: 80 °C

Pezzi di ricambio

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa a soffietto (tonda)

FSG 88 NBR-55 G1/4-AG

Numero articolo.:10.01.06.00033

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00033>



SA-NIP N019 G1/4-AG DN820

Numero articolo.:10.01.06.01959

Famiglia raccordo: N 019

Filettatura G1: G1/4"-AG

Lunghezza L1: 40 mm

Lunghezza di montaggio: 6 mm

Diametro nominale dn: 8,2 mm

Larghezza tra gli appartamenti SW2: 8 mm

Materiale: Alluminio



FG 88 NBR-55 N019

Numero articolo.:10.01.06.00143

Dimensione: 88

Materiale aspiratore: Gomma nitrilica NBR

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Numero pieghe: 2,5