Ventosa a soffietto (tonda)

FSGA 78 SI-55 G1/4-IG

Numero articolo.:10.01.06.00074

https://www.schmalz.com/10.01.06.00074

Ventosa a soffietto (tonda) con adattamento ottimale a superfici non piane

- Dimensione: 78
- Materiale aspiratore: Silicone SI
- Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A
- Propriet: FDA-compatible
- Materiale nipplo: Alluminio
- Allacciamento: G1/4"-IG
- Numero pieghe: 1,5
- Allacciamento: G1/4"-IG

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d2	54 mm
Dmax(S)	84,50 mm
dn	8,20 mm
Ds	74 mm
G1	G1/4"-IG
H	62 mm
LG1	12 mm
SW1	21 mm
Z (Corsa)	16 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale aspiratore	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	55 Shore A
Dimensione	78
Numero pieghe	1,50
Allacciamento	G1/4-IG
Raggio volta (min) (convesso)	100 mm
Volume	75,58 cm³

Contattare Schmalz
J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa a soffietto (tonda)

FSGA 78 SI-55 G1/4-IG

Numero articolo.:10.01.06.00074

https://www.schmalz.com/10.01.06.00074

Potenza aspir.	137,40 N
Forza rottura	218 N
Diametro interno del tubo (rac.) d	6 mm
Peso	71 g
Famigilia de prodotti	FSGA

Indicazione: Aspirazione: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Resistenza allo strappo: Per le versioni in caucciù naturale la resistenza allo strappo si riduce del 40 % ca Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

Pezzi di ricambio

FGA 78 SI-55 N019

Numero articolo.:10.01.06.00129

Dimensione: 78
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A
Propriet: FDA-compatible
Numero pieghe: 1,5