

Ventosa a soffiutto (tondo)

FGA 150 SI-70 N010

Numero articolo.:10.01.06.00117

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00117>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose a soffiutto (tonda) > FGA 150 SI-70 N010

Aspiratore a soffiutto (tondo) con adattamento ottimale a superfici non piane



Dimensione: 150


Materiale aspiratore: Silicone SI

Durezza del materiale [Shore A]: 70 Shore A

Numero pieghe: 1,5

Propriet: FDA-compatible

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d	7 mm
d2	111 mm
D1	168 mm
Dk	120 mm
Dmax(S)	177 mm
Dmk	40 mm
Ds	150 mm
H	74 mm
H4	10 mm
Z (Corsa)	37 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati tecnici

Attributo	Valore
Numero pieghe	1,50
Potenza aspir.	570 N
Dimensione	150
Materiale aspiratore	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	70 Shore A
Peso	678,90 g
Raggio volta (min) (convesso)	250 mm

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa a soffietto (tondo)

FGA 150 SI-70 N010

Numero articolo.:10.01.06.00117

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00117>

Famiglia de prodotti

FGA

Accessori



SA-NIP N010 G1/2-IG

Numero articolo.:10.01.01.00796

Filettatura G1: G1/2"-IG

Materiale: Alluminio