

Ventosa a soffiETTO (tonda)

FSGA 110 SI-55 G1/2-IG

Numero articolo.:10.01.06.00119

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00119>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose a soffiETTO (tonda) > Ventose a soffiETTO FSGA (1,5 pieghe) da Ø110 mm > FSGA 110 SI-55 G1/2-IG

Ventosa a soffiETTO (tonda) con adattamento ottimale a superfici non piane



Dimensione: 110

Numero pieghe: 1,5

Materiale aspiratore: Silicone SI


Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Propriet: FDA

Materiale nipplo: Alluminio

Allacciamento: G1/2"-IG

Dati di costruzione



Attributo	Valore
dn	13,50 mm
d2	80 mm
Dmax(S)	130 mm
Ds	111 mm
G1	G1/2"-IG
H	69,50 mm
LG1	13 mm
Z (Corsa)	29,50 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	280 N
Forza rottura	570 N
Volume	330 cm ³
Raggio volta (min) (convesso)	85 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d	12 mm
Dimensione	110
Famiglia raccordo	N 010

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa a soffietto (tonda)

FSGA 110 SI-55 G1/2-IG

Numero articolo.:10.01.06.00119

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00119>

Materiale aspiratore	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	55 Shore A
Peso	358,30 g
Famiglia de prodotti	FSGA
Numero pieghe	1,50

Indicazione: Forza di presa: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

Pezzi di ricambio



FGA 110 SI-55 N010

Numero articolo.:10.01.06.00115

Dimensione: 110

Materiale aspiratore: Silicone SI

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Numero pieghe: 1,5

Propriet: FDA-compatible



SA-NIP N010 G1/2-IG

Numero articolo.:10.01.01.00796

Filettatura G1: G1/2"-IG

Materiale: Alluminio

Ventosa a soffiato (tonda)

FSGA 110 SI-55 G1/2-IG

Numero articolo.:10.01.06.00119

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00119>



FGA 110 SI-55 N010

Numero articolo.:10.01.06.00115

Dimensione: 110

Materiale aspiratore: Silicone SI

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Numero pieghe: 1,5

Propriet: FDA-compatible