

Ventosa a soffietto (tondo)

FG 42 NBR-55 N018

Numero articolo.:10.01.06.00141

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00141>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose a soffietto (tonda) > FG 42 NBR-55 N018

Aspiratore a soffietto (tondo) per pezzi particolarmente irregolari




Dimensione: 42

Materiale aspiratore: Gomma nitrilica NBR

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Numero pieghe: 2,5

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d	8 mm
d1	15 mm
d2	17,80 mm
D1	43,50 mm
Dk	18 mm
Dmax(S)	45 mm
Ds	42,60 mm
H	46 mm
H2	13 mm
H3	17 mm
Z (Corsa)	20 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	14,93 N
Forza rottura	44 N
Volume	19,79 cm ³
Raggio volta (min) (convesso)	75 mm
Dimensione	42

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa a soffietto (tondo)

FG 42 NBR-55 N018

Numero articolo.:10.01.06.00141

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00141>

Famiglia raccordo	N 018
Numero pieghe	2,50
Materiale aspiratore	Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale [Shore A]	55 Shore A
Peso	18,40 g
Famiglia de prodotti	FG

Accessori



SA-NIP N018 G1/4-AG DN440

Numero articolo.:10.01.06.01065

Famiglia raccordo: N 018

Filettatura G1: G1/4"-AG

Lunghezza L1: 28,8 mm

Lunghezza di montaggio: 4 mm

Diametro nominale dn: 4,4 mm

Larghezza tra gli appartamenti SW2: 5 mm

Materiale: Alluminio



SA-NIP N018 G1/4-IG DN440

Numero articolo.:10.01.06.01066

Famiglia raccordo: N 018

Filettatura G1: G1/4"-IG

Lunghezza L1: 28,8 mm

Lunghezza di montaggio: 15 mm

Diametro nominale dn: 4,4 mm

Larghezza tra gli appartamenti SW2: 5 mm

Materiale: Alluminio

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de