# Ventosa a soffietto (tondo)

FG 88 NBR-55 N019

Numero articolo.:10.01.06.00143

https://www.schmalz.com/10.01.06.00143



## Aspiratore a soffietto (tondo) per pezzi particolarmente irregolari

- Dimensione: 88
- Materiale aspiratore: Gomma nitrilica NBR
- Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A
- Numero pieghe: 2,5

## Dati di costruzione




| Attributo | Valore |
|---|---|
| d | 11,70 mm |
| d1 | 25 mm |
| d2 | 29,30 mm |
| D1 | 88,20 mm |
| Dk | 24,70 mm |
| Dmax(S) | 95,50 mm |
| Ds | 89 mm |
| H | 86,50 mm |
| H2 | 19,70 mm |
| H3 | 26 mm |
| Z (Corsa) | 34 mm |

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

## Dati tecnici

| Attributo | Valore |
|---|---|
| Potenza aspir. | 40,46 N |
| Forza rottura | 286 N |
| Volume | 143,67 $cm^3$ |
| Raggio volta (min) (convesso) | 100 mm |
| Dimensione | 88 |

Contattare Schmalz
J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

# Ventosa a soffietto (tondo)

FG 88 NBR-55 N019

Numero articolo.:10.01.06.00143

https://www.schmalz.com/10.01.06.00143

| | |
|---|---|
| Famiglia raccordo | N 019 |
| Numero pieghe | 2,50 |
| Materiale aspiratore | Gomma nitrilica NBR |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
| Peso | 165,70 g |
| Famigilia de prodotti | FG |

## Accessori

**SA-NIP N019 G1/4-AG DN820**

Numero articolo.:10.01.06.01959

| |
|---|
| Famiglia raccordo: N 019 |
| Filettatura G1: G1/4"-AG |
| Lunghezza L1: 40 mm |
| Lunghezza di montaggio: 6 mm |
| Diametro nominale dn: 8,2 mm |
| Larghezza tra gli appartamenti SW2: 8 mm |
| Materiale: Alluminio |



**SA-NIP N019 G1/4-IG DN820**

Numero articolo.:10.01.06.01960

| |
|---|
| Famiglia raccordo: N 019 |
| Filettatura G1: G1/4"-IG |
| Lunghezza L1: 38 mm |
| Lunghezza di montaggio: 15 mm |
| Diametro nominale dn: 8,2 mm |
| Larghezza tra gli appartamenti SW2: 8 mm |
| Materiale: Alluminio |