

## Ventosa a soffiutto (tondo)

FG 62 SI-55 N018

Numero articolo.:10.01.06.00146

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00146>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose a soffiutto (tonda) > FG 62 SI-55 N018

### Aspiratore a soffiutto (tondo) per pezzi particolarmente irregolari



Dimensione: 62


Materiale aspiratore: Silicone SI

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Propriet: FDA-compatible

Numero pieghe: 2,5

### Dati di costruzione



| Attributo | Valore   |
|-----------|----------|
| d         | 8 mm     |
| d2        | 29,50 mm |
| D1        | 62 mm    |
| Dk        | 18 mm    |
| Dmax(S)   | 65 mm    |
| Ds        | 62,20 mm |
| H         | 54 mm    |
| H2        | 13 mm    |
| Z (Corsa) | 29 mm    |

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

### Dati tecnici

| Attributo                     | Valore                |
|-------------------------------|-----------------------|
| Potenza aspir.                | 41,01 N               |
| Forza rottura                 | 137 N                 |
| Volume                        | 61,12 cm <sup>3</sup> |
| Raggio volta (min) (convesso) | 75 mm                 |
| Dimensione                    | 62                    |
| Famiglia raccordo             | N 018                 |
| Numero pieghe                 | 2,50                  |

### Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ventosa a soffietto (tondo)

FG 62 SI-55 N018

Numero articolo.:10.01.06.00146

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00146>

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Materiale aspiratore            | Silicone SI |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A  |
| Peso                            | 36,70 g     |
| Famiglia de prodotti            | FG          |

### Accessori



#### SA-NIP N018 G1/4-AG DN440

Numero articolo.:10.01.06.01065

Famiglia raccordo: N 018

Filettatura G1: G1/4"-AG

Lunghezza L1: 28,8 mm

Lunghezza di montaggio: 4 mm

Diametro nominale dn: 4,4 mm

Larghezza tra gli appartamenti SW2: 5 mm

Materiale: Alluminio



#### SA-NIP N018 G1/4-IG DN440

Numero articolo.:10.01.06.01066

Famiglia raccordo: N 018

Filettatura G1: G1/4"-IG

Lunghezza L1: 28,8 mm

Lunghezza di montaggio: 15 mm

Diametro nominale dn: 4,4 mm

Larghezza tra gli appartamenti SW2: 5 mm

Materiale: Alluminio

### Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)