

Ventosa a soffiETTO (tonda)

FSGA 40 VU1-72 G1/4-IG ON

Numero articolo.:10.01.06.00299

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00299>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per la movimentazione di lamiere > Ventose a soffiETTO FSGA VU1 (1,5 pieghe) > FSGA 40 VU1-72 G1/4-IG ON

Ventosa a soffiETTO (tonda) con adattamento ottimale a superfici non piane



Dimensione: 40

Materiale aspiratore: Vulkollan VU1


Durezza del materiale [Shore A]: 72 Shore A

Materiale nipplo: Alluminio

Allacciamento: G1/4"-IG

Numero pieghe: 1,5

Dati di costruzione



| Attributo | Valore |
|-----------|----------|
| d2 | 26,80 mm |
| dn | 3,50 mm |
| Dmax(S) | 42,50 mm |
| Ds | 38 mm |
| G1 | G1/4"-IG |
| H | 41 mm |
| LG1 | 12 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (Corsa) | 12,80 mm |

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati tecnici

| Attributo | Valore |
|------------------------------------|-----------------------|
| Potenza aspir. | 33 N |
| Forza rottura | 56 N |
| Volume | 11,30 cm ³ |
| Raggio volta (min) (convesso) | 30 mm |
| Diametro interno del tubo (rac.) d | 6 mm |
| Dimensione | 40 |
| Famiglia raccordo | N 011 |

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa a soffiutto (tonda)

FSGA 40 VU1-72 G1/4-IG ON

Numero articolo.:10.01.06.00299

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00299>

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Materiale aspiratore | Vulkollan VU1 |
| Durezza del materiale [Shore A] | 72 Shore A |
| Peso | 16,10 g |
| Famiglia de prodotti | FSGA |
| Numero pieghe | 1,50 |

Indicazione: Forza di presa: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

Pezzi di ricambio



SA-NIP N011 G1/4-IG DN350

Numero articolo.:10.01.01.00412

Famiglia raccordo: N 011

Filettatura G1: G1/4"-IG

Lunghezza L1: 24,5 mm

Lunghezza L: 15 mm

Lunghezza di montaggio: 15 mm

Diametro nominale dn: 3,5 mm

Materiale: Alluminio

Larghezza tra gli appartamenti SW2: 5 mm



FGA 40 VU1-72 N011 ON

Numero articolo.:10.01.06.00301

Dimensione: 40

Materiale aspiratore: Vulkollan VU1

Durezza del materiale [Shore A]: 72 Shore A

Numero pieghe: 1,5

Ventosa a soffiutto (tonda)

FSGA 40 VU1-72 G1/4-IG ON

Numero articolo.:10.01.06.00299

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00299>



FGA 40 VU1-72 N011 ON

Numero articolo.:10.01.06.00301

Dimensione: 40

Materiale aspiratore: Vulkollan VU1

Durezza del materiale [Shore A]: 72 Shore A

Numero pieghe: 1,5