

Ventosa a soffietto (tondo)

FGA 50 VU1-72 N011 ON

Numero articolo.:10.01.06.00302

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00302>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose a soffietto (tonda) > FGA 50 VU1-72 N011 ON

Aspiratore a soffietto (tondo) con adattamento ottimale a superfici non piane




Dimensione: 50

Materiale aspiratore: Vulkollan VU1

Durezza del materiale [Shore A]: 72 Shore A

Numero pieghe: 1,5

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d	8 mm
d1	13,60 mm
d2	33,50 mm
D1	50 mm
Dk	17,50 mm
Dmax(S)	53 mm
Ds	47 mm
H	32,50 mm
H2	8 mm
H3	17,80 mm
Z (Corsa)	14,50 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati tecnici

Attributo	Valore
Numero pieghe	1,50
Potenza aspir.	53 N
Forza rottura	88 N
Volume	24,15 cm ³
Raggio volta (min) (convesso)	50 mm

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa a soffietto (tondo)

FGA 50 VU1-72 N011 ON

Numero articolo.:10.01.06.00302

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00302>

Dimensione	50
Materiale aspiratore	Vulkollan VU1
Peso	18,10 g
Famiglia de prodotti	FGA

Accessori



SA-NIP N011 G1/4-AG DN350

Numero articolo.:10.01.01.10663

Famiglia raccordo: N 011

Filettatura G1: G1/4"-AG

Lunghezza L1: 24,5 mm

Lunghezza L: 5 mm

Lunghezza di montaggio: 5 mm

Diametro nominale dn: 3,5 mm

Materiale: Alluminio

Larghezza tra gli appartamenti SW2: 5 mm



SA-NIP N011 G1/4-IG DN350

Numero articolo.:10.01.01.00412

Famiglia raccordo: N 011

Filettatura G1: G1/4"-IG

Lunghezza L1: 24,5 mm

Lunghezza L: 15 mm

Lunghezza di montaggio: 15 mm

Diametro nominale dn: 3,5 mm

Materiale: Alluminio

Larghezza tra gli appartamenti SW2: 5 mm