

## Ventosa a soffiutto (tonda)

FSGA 50 VU1-72 G1/4-AG ON

Numero articolo.:10.01.06.00307

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00307>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per la movimentazione di lamiere > Ventose a soffiutto FSGA VU1 (1,5 pieghe) > FSGA 50 VU1-72 G1/4-AG ON

### Ventosa a soffiutto (tonda) con adattamento ottimale a superfici non piane



Dimensione: 50

Materiale aspiratore: Vulkollan VU1


Durezza del materiale [Shore A]: 72 Shore A

Materiale nipplo: Alluminio

Allacciamento: G1/4"-AG

Numero pieghe: 1,5

### Dati di costruzione



Attributo	Valore
d2	33,50 mm
dn	3,50 mm
Dmax(S)	53 mm
Ds	47 mm
G1	G1/4"-AG
H	37,50 mm
LG1	10 mm
SW1	17 mm
Z (Corsa)	14,50 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

### Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	52 N
Forza rottura	88 N
Volume	22,60 cm <sup>3</sup>
Raggio volta (min) (convesso)	40 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d	6 mm
Dimensione	50
Famiglia raccordo	N 011

### Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ventosa a soffiutto (tonda)

FSGA 50 VU1-72 G1/4-AG ON

Numero articolo.:10.01.06.00307

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00307>

Materiale aspiratore	Vulkollan VU1
Durezza del materiale [Shore A]	72 Shore A
Peso	25,70 g
Famiglia de prodotti	FSGA
Numero pieghe	1,50

Indicazione: Forza di presa: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

### Pezzi di ricambio



#### SA-NIP N011 G1/4-AG DN350

Numero articolo.:10.01.01.10663

Famiglia raccordo: N 011

Filettatura G1: G1/4"-AG

Lunghezza L1: 24,5 mm

Lunghezza L: 5 mm

Lunghezza di montaggio: 5 mm

Diametro nominale dn: 3,5 mm

Materiale: Alluminio

Larghezza tra gli appartamenti SW2: 5 mm



#### FGA 50 VU1-72 N011 ON

Numero articolo.:10.01.06.00302

Dimensione: 50

Materiale aspiratore: Vulkollan VU1

Durezza del materiale [Shore A]: 72 Shore A

Numero pieghe: 1,5