

## Ventosa a soffiutto (tonda)

FSG 25 NK-45 G1/8-AG

Numero articolo.:10.01.06.00443

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00443>

Pagina iniziale > Ventose a soffiutto FSG (2,5 pieghe) > FSG 25 NK-45 G1/8-AG

### Ventosa a soffiutto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari



Dimensione: 25

Materiale aspiratore: Gomma naturale NK

Durezza del materiale [Shore A]: 45 Shore A


Materiale nipplo: Alluminio

Allacciamento: G1/8"-AG

Numero pieghe: 2,5

Allacciamento: G1/8"-AG

### Dati di costruzione



Attributo	Valore
d2	10 mm
dn	3,50 mm
Dmax(S)	26 mm
Ds	23 mm
G1	G1/8"-AG
H	40 mm
LG1	7,50 mm
SW1	14 mm
Z (Corsa)	18 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

### Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale aspiratore	Gomma naturale NK
Durezza del materiale [Shore A]	45 Shore A
Dimensione	25
Numero pieghe	2,50
Allacciamento	G1/8-AG
Raggio volta (min) (convesso)	30 mm
Volume	5,22 cm <sup>3</sup>
Potenza aspir.	4,71 N

### Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ventosa a soffietto (tonda)

FSG 25 NK-45 G1/8-AG

Numero articolo.:10.01.06.00443

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00443>

Forza rottura	19 N
Diametro interno del tubo (rac.) d	4 mm
Peso	8 g
Famiglia de prodotti	FSG

Indicazione: Aspirazione: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Resistenza allo strappo: Per le versioni in caucciù naturale la resistenza allo strappo si riduce del 40 % ca Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

### Accessori



#### DR 22.5/13x2 MOS SI-15

Numero articolo.:10.01.06.02614

Diametro esterno D: 22,5 mm

Diametro interno d: 13 mm

Altezza H: 2 mm

Tipo di Materiale: Gommapiuma

Materiale di tenuta: Silicone SI

Durezza del materiale [Shore A]: 15 Shore A



#### FD 18 120

Numero articolo.:10.01.06.02567

Diametro esterno D: 18 mm

Finezza filtro: 120 µm

Usa la costruzione: Ventosa a soffietto

Dimensione: FG25/FGA25

## Ventosa a soffietto (tonda)

FSG 25 NK-45 G1/8-AG

Numero articolo.:10.01.06.00443

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00443>



### SPI 25 PEEK

Numero articolo.:10.01.06.03286

Dimensione: 25

Materiale: Polietereeterchetone

## Pezzi di ricambio



### SA-NIP N016 G1/8-AG DN350

Numero articolo.:10.01.06.05735

Famiglia raccordo: N 016

Filettatura G1: G1/8"-AG

Lunghezza L1: 20 mm

Lunghezza di montaggio: 6 mm

Diametro nominale dn: 3,5 mm

Materiale: Alluminio



### FG 25 NK-45 N016

Numero articolo.:10.01.06.00456

Dimensione: 25

Materiale aspiratore: Gomma naturale NK

Durezza del materiale [Shore A]: 45 Shore A

Numero pieghe: 2,5