

## Ventosa a soffiutto (tonda)

FSGA 110 VU1-72 G1/2-IG ON

Numero articolo.:10.01.06.00497

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00497>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per la movimentazione di lamiere > Ventose a soffiutto FSGA VU1 (1,5 pieghe) > FSGA 110 VU1-72 G1/2-IG ON

### Ventosa a soffiutto (tonda) con adattamento ottimale a superfici non piane



Dimensione: 110


Materiale aspiratore: Vulkollan VU1

Durezza del materiale [Shore A]: 72 Shore A

Allacciamento: G1/2"-IG

Numero pieghe: 1,5

### Dati di costruzione



Attributo	Valore
d2	80 mm
Dmax(S)	127 mm
Dmk	55 mm
Ds	110 mm
G1	G1/2"-IG
G2	G1/8"-IG
H	69 mm
LG1	14 mm
LG2	8 mm
Z (Corsa)	30 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

### Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	295 N
Forza rottura	420 N
Volume	350 cm <sup>3</sup>
Raggio volta (min) (convesso)	100 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d	9 mm
Dimensione	110
Famiglia raccordo	N 037

### Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ventosa a soffiutto (tonda)

FSGA 110 VU1-72 G1/2-IG ON

Numero articolo.:10.01.06.00497

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00497>

Materiale aspiratore	Vulkollan VU1
Durezza del materiale [Shore A]	72 Shore A
Peso	332,20 g
Famiglia de prodotti	FSGA
Numero pieghe	1,50

Indicazione: Forza di presa: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

### Accessori



#### SA-SCHE 77 G1/2-IG FSGA

Numero articolo.:10.01.06.00593

Filettatura G1: G1/2"-IG

Diametro esterno D: 77 mm

Usa la costruzione: Ventosa piatta FSGA

### Pezzi di ricambio



#### SA-SCHE 77 G1/2-IG FSGA

Numero articolo.:10.01.06.00593

Filettatura G1: G1/2"-IG

Diametro esterno D: 77 mm

Usa la costruzione: Ventosa piatta FSGA

## Ventosa a soffiutto (tonda)

FSGA 110 VU1-72 G1/2-IG ON

Numero articolo.:10.01.06.00497

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00497>



### FGA 110 VU1-72 N037 ON

Numero articolo.:10.01.06.00492

Dimensione: 110

Materiale aspiratore: Vulkollan VU1

Durezza del materiale [Shore A]: 72 Shore A

Numero pieghe: 1,5



### FGA 110 VU1-72 N037 ON

Numero articolo.:10.01.06.00492

Dimensione: 110

Materiale aspiratore: Vulkollan VU1

Durezza del materiale [Shore A]: 72 Shore A

Numero pieghe: 1,5