Ventosa a soffietto (tondo)

FG 52 SI-55 N018

Numero articolo.:10.01.06.00585

https://www.schmalz.com/10.01.06.00585

Aspiratore a soffietto (tondo) per pezzi particolarmente irregolari

- Dimensione: 52
- Materiale aspiratore: Silicone SI
- Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A
- Propriet: FDA-compatible
- Numero pieghe: 2,5

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d	8 mm
d2	24,60 mm
D1	52 mm
Dk	18 mm
Dmax(S)	55 mm
Ds	52,50 mm
H	48,70 mm
H2	13 mm
Z (Corsa)	25 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	28,52 N
Forza rottura	96 N
Volume	37,59 cm^3
Raggio volta (min) (convesso)	75 mm
Dimensione	52
Famiglia raccordo	N 018
Numero pieghe	2,50

Ventosa a soffietto (tondo)

FG 52 SI-55 N018

Numero articolo.:10.01.06.00585

https://www.schmalz.com/10.01.06.00585

Materiale aspiratore	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	55 Shore A
Peso	22,90 g
Famigilia de prodotti	FG

Accessori

SA-NIP N018 G1/4-AG DN440

Numero articolo.:10.01.06.01065

Famiglia raccordo: N 018
Filettatura G1: G1/4"-AG
Lunghezza L1: 28,8 mm
Lunghezza di montaggio: 4 mm
Diametro nominale dn: 4,4 mm
Larghezza tra gli appartamenti SW2: 5 mm
Materiale: Alluminio

SA-NIP N018 G1/4-IG DN440

Numero articolo.:10.01.06.01066

Famiglia raccordo: N 018
Filettatura G1: G1/4"-IG
Lunghezza L1: 28,8 mm
Lunghezza di montaggio: 15 mm
Diametro nominale dn: 4,4 mm
Larghezza tra gli appartamenti SW2: 5 mm
Materiale: Alluminio