

Ventosa a soffierto (tondo)

FGA 63 NBR-55 N018

Numero articolo.:10.01.06.00688

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00688>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose a soffierto (tonda) > FGA 63 NBR-55 N018

Aspiratore a soffierto (tondo) con adattamento ottimale a superfici non piane




Dimensione: 63

Materiale aspiratore: Gomma nitrilica NBR

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Numero pieghe: 1,5

Dati di costruzione



| Attributo | Valore |
|-----------|----------|
| d | 8 mm |
| d1 | 14,50 mm |
| d2 | 44,50 mm |
| D1 | 67 mm |
| Dk | 18 mm |
| Dmax(S) | 68 mm |
| Ds | 60 mm |
| H | 34 mm |
| H2 | 13 mm |
| H3 | 18,80 mm |
| Z (Corsa) | 15 mm |

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati tecnici

| Attributo | Valore |
|----------------------|---------------------|
| Numero pieghe | 1,50 |
| Potenza aspir. | 85 N |
| Dimensione | 63 |
| Materiale aspiratore | Gomma nitrilica NBR |
| Peso | 23,80 g |

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa a soffietto (tondo)

FGA 63 NBR-55 N018

Numero articolo.:10.01.06.00688

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00688>

Raggio volta (min) (convesso)

75 mm

Famiglia de prodotti

FGA

Accessori



SA-NIP N018 G1/4-AG DN440

Numero articolo.:10.01.06.01065

Famiglia raccordo: N 018

Filettatura G1: G1/4"-AG

Lunghezza L1: 28,8 mm

Lunghezza di montaggio: 4 mm

Diametro nominale dn: 4,4 mm

Larghezza tra gli appartamenti SW2: 5 mm

Materiale: Alluminio



SA-NIP N018 G1/4-IG DN440

Numero articolo.:10.01.06.01066

Famiglia raccordo: N 018

Filettatura G1: G1/4"-IG

Lunghezza L1: 28,8 mm

Lunghezza di montaggio: 15 mm

Diametro nominale dn: 4,4 mm

Larghezza tra gli appartamenti SW2: 5 mm

Materiale: Alluminio